

Cavo a doppia alimentazione per disco rigido esterno HDD a splitter Y - cavo USB A a mini B da 1,8m

ID prodotto: USB2HABMY6



Il cavo Y USB A a Mini B da 1,8 m USB2HABMY6 presenta due connettori maschi USB-A e un solo connettore maschio USB Mini B: una soluzione ideale per fornire maggiore potenza al disco rigido esterno mini USB collegandolo a due porte USB A del computer o del laptop.

Particolarmente utile nei casi in cui una sola porta USB 2.0 potrebbe non offrire una potenza sufficiente ai dischi rigidi esterni, USB2HABMY6 può essere collegato a due porte di un PC aumentando la potenza di uscita al fine di alimentare il dispositivo esterno.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un box esterno per disco rigido da 2,5" a un PC o laptop
- Fornisce sia l'alimentazione che le connessioni dati tra un computer host (desktop, laptop) e un dispositivo di archiviazione esterno USB

Caratteristiche

- 2 connettori maschi USB A

- 1 connettore maschio USB Mini-B
- Supporta velocità di trasferimento dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
- Connettori saldati con pressacavo

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB mini-B (5 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	24/28 AWG
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	2.5 oz [70.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.1 in [13.0 cm]
Package Width	5.1 in [12.9 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [72.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Y USB 1,8 m
-----------------------------	----------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.