

91 cm USB Y-kabel för extern hårddisk - dubbel USB-A till Micro-B

Produkt ID: USB2HAUBY3



Denna USB-A till Micro-B Y-kabel på 91 cm ger 2 USB-A-hankontakter och 1 USB Micro-B-hankontakt för en idealisk lösning för att ge den extra ström som behövs för vissa externa micro USB-hårddiskar som ansluts till standard USB-portarna på de flesta datorerna.

USB-A till Micro-B Y-kabeln är extra värdefull i situationer där en enda USB 2.0-port inte ger tillräckligt med ström till externa hårddiskar och kan anslutas till 2 portar på 1 PC för att öka uteffekten till den externa enheten.

Förutom den extra strömmen ger denna kabel på 91 cm dessutom rena digitala data-sändningar för filöverföringar med hög hastighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut ett externt hårddiskabinett till en PC eller bärbar dator utan behov av en extern strömkälla
- Ersättningskabel för externa hårddiskar

Funktioner

- Ger både USB-data och USB-enhetsström genom en enda kabel
- High Speed USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	24/28 AWG
Kabellängd	3.0 ft [0.9 m]
Produktlängd	36.0 in [91.4 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.6 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.7 cm]
Produktvikt	1.7 oz [47.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.9 in [22.5 cm]
Paketets bredd	4.9 in [12.5 cm]
Paketets höjd	0.6 in [1.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [52.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 91 cm USB Y-kabel - dubbel USB-A till Micro-B

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.