

Fristående videoinspelning och -strömning - HDMI eller komponent, 1080p - USB 2.0

Produkt ID: USB2HDCAPS



Denna HD inspelningsenhet gör att du kan spela in en HDMI- eller komponent-videokälla, med ljud, genom en USB-port på din dator.

Med två fristående lägen för inspelning eller direktuppspelning gör inspelningsenheten att du kan spela in direkt till ett SD-kort för fristående inspelning eller använda den inbyggda LAN-porten för att strömma video över internet.

Denna mångsidiga inspelningsenhet har en SD-kortplats, vilket gör att du kan spela in video direkt på kortet utan att behöva ansluta inspelningsenheten till din dator. Det är det perfekta sättet att spara tid och samtidigt få stöd för icke-Windows®-baserade plattformar som till exempel Mac-datorer eller Android™-surfplattor. Program ingår också så att du kan strömma eller spela in innehåll med din Windows.

För problemfri videoströmning har inspelningsboxen även en inbyggd RJ45-nätverksport som gör att du kan ansluta inspelningsenheten direkt till din router eller switch. Med denna fristående nätverksanslutning kan du omedelbart strömma din videokälla över Internet med hjälp av strömningstjänster som till exempel Twitch®.

Enheten kodar i H.264, världens vanligaste video-codec, så att du kan vara säker på att dina videoinspelningar är kompatibla med nästan alla plattformar utan att redigering eller konvertering behövs. H.264 stöds dessutom av de flesta mjukvarutitlarna inklusive Adobe® Premiere® och Windows Media® Encoder.

Och med det medföljande programmet kan du ta skärmdumpar, schemalägga inspelningar och strömma din videokälla omedelbart över Internet. Programmet är kompatibelt med NTSC- och PAL-system vilket är perfekt för professionella tillämpningar inom videoarkivering där källmedia kan variera från projekt till projekt.

Denna enhet har enknappsinspelning för enkel videoinspelning genom knapptryckning med hjälp av den medföljande programvaran eller inspelning och strömning genom knapptryckning i fristående

läge. De inbyggda portarna för videogenomströmning gör det möjligt att göra videorecensioner i realtid samtidigt som du spelar in eller strömmar innehåll.

För att maximera bärbarheten är inspelningsenheten USB-driven, vilket innebär att du inte behöver använda en extra strömadapter eller hitta ett ledigt vägguttag.

Obs.:

- Denna USB videoinspelningsenhet spelar inte in digitalt krypterat innehåll.
- Vid fristående videoströmning utan PC-programmet är den maximala upplösningen 720p.
- Fristående strömning stöder SD-kort upp till 64G (FAT32-filsystem), HiSpeed (klass 10) SD-kort rekommenderas.

USB2HDCAPS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Arkivera videor i ett digitalt bibliotek
- Skapa genomgångar och instruktionsvideor
- Spela in videor för skärminspelningar, produkt demonstrationer, handledning online, klassrumsundervisning, presentationer eller konferenser

### Funktioner

- Fristående videoinspelning med hjälp av SD-lagring
- Fristående videoströmning med hjälp av den inbyggda LAN-porten
- Spela in video till din dator genom USB
- Problemfri användning
- Lättanvänd programvara inkluderad
- H.264 kodning
- HDMI video-genomströmning
- Stöder NTSC och PAL

---

## Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI Component HDMI
AV-utgång	USB HDMI Component
Audio	Ja
Industristandarder	NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL Videokodning: MPEG4/H.264 Video Encoding: MPEG4/H.264
Chipset-ID	Analog Devices - ADV7513

---

## Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	100 Mbps
Maximal digital upplösning	Video input: 1080p/30/50/60 Video capturing: 1080p/30 Software Video streaming: 1080p Standalone Video streaming: 720p/30
Stödda upplösningar	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Audio-specifikationer	HDMI eller komponent RCA stereo
Allmänna specifikationer	Viktiga punkter angående fristående användning: Maximal upplösning för fristående videostreaming är 720p. Ditt SD-kort måste vara formaterat i FAT32. Maximal storlek på SD-kort är 64 GB

SD-kort på klass 10 eller högre rekommenderas

---

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
	Komponentvideo (3 x RCA)
	Stereoaudio (2 x RCA)
	USB B (4-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)
	SD-/MMC-plats
	RJ-45

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 11, 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista (32/64bit), XP (32/64bit)
-------------------	---

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Videokälla
	USB (ström)

---

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-5°C to 60°C (23°F to 140°F)
Luftfuktighet	20%~80%

---

Utseende

Produktlängd	5.4 in [13.8 cm]
Produktbredd	3.4 in [86.0 mm]
Produkt höjd	1.1 in [27.0 mm]
Produktvikt	5.6 oz [160.0 g]

---

## Förpackning

Package Length	11.5 in [29.3 cm]
Package Width	7.6 in [19.2 cm]
Package Height	2.8 in [71.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	18.9 oz [535.0 g]

---

## Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Inspelningsenhet
	USB 2.0-kabel
	hdmi-kabel
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

