

## Adaptador de Vídeo HDMI a USB - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 1920x1080

ID del Producto: USB2HDMI



El Adaptador de Video Externo USB HDMI (Monitores Dobles o Múltiples con Audio), USB2HDMI permite convertir un puerto USB 2.0 disponible en una salida HDMI, con soporte para video de alta resolución (hasta 1920x1080) y audio. Este adaptador USB HDMI se puede utilizar para clonar el escritorio principal, mostrando la misma imagen en ambas pantallas, o para extender el escritorio y duplicar el espacio de trabajo aumentando así su productividad. Esta tarjeta gráfica externa es una solución de monitores múltiples o pantalla doble eficaz y económica para aplicaciones en ordenadores de escritorio o portátiles, ofreciendo la posibilidad de conectar una pantalla adicional HDMI (o DVI) a la configuración de su ordenador sin la molestia de tener que abrir la carcasa para instalar una nueva tarjeta de video. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite añadir un adaptador de pantalla secundaria y ampliar la pantalla de su escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva
- Ideal para conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Perfecto para conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

- Permite aumentar la productividad ya que se puede trabajar con distintas aplicaciones en diferentes pantallas; por ejemplo se puede revisar el correo electrónico en una pantalla y navegar por la web en la otra
- Permite ver numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Una solución compacta y liviana que posibilita la conexión a una pantalla/un proyector secundario – ideal para empresarios en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles

## Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1080
- Instalación rápida y sencilla
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
- Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
- Soporta la interfaz Windows® Aero
- Soporta audio de 2 canales (estéreo)

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	USB 2.0
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	16MB
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-165

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1080
Resoluciones Admitidas	Widescreen (16/32 bit):



1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1440x480,  
1280x800, 1280x720

Standard (16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,  
1152x864, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480

Pantalla Plana  
Soportada Sí

---

Conector(es)

Conector A USB Mini B (5 pines)

Conector B HDMI (19 pines)

---

Software

Compatibilidad OS Windows® 2000/ XP(32bit)/ Vista(32/64bit)/  
7(32/64bit) / 8(32/64bit) \*, compatible con la interfaz  
Aero 3D

macOS Monterey (12.0), Big Sur (11.0) / X Mountain  
Lion (10.8) / Lion (10.7) / Snow Leopard (10.6) /  
Leopard (10.5) / Tiger (10.4)

Certificado WHQL de  
Microsoft Sí

---

Observaciones /  
Requisitos

Requerimientos del  
Sistema y Cables Puerto USB 2.0 disponible  
  
Espacio en Disco Duro 30MB  
  
RAM 512MB

Nota This USB video adapter uses a DisplayLink® family  
chipset. If you're connecting this device to a computer  
along with additional USB video adapters or docking  
stations, avoid using devices with different family  
chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a  
single computer. Support for multiple adapters will vary  
depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical  
intensive applications, such as gaming

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Humedad	10~90%

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	4.3 in [10.9 cm]
Ancho del Producto	2.0 in [52 mm]
Altura del Producto	0.7 in [19 mm]
Peso del Producto	10.6 oz [300 g]

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja	9.0 in [22.9 cm]
Ancho de la Caja	6.0 in [15.3 cm]
Altura de la Caja	2.5 in [63 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.1 oz [400 g]

#### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	USB2HDMI
	Cable USB A a mini B
	CD del Controlador
	Guía de instalación

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.