

Adaptateur Audio Vidéo Carte Graphique Externe USB 2.0 vers HDMI - 1920x1080

N° de produit: USB2HDMI



L'adaptateur vidéo externe USB HDMI USB2HDMI (deux écrans ou multi-écrans avec audio) transforme un port USB 2.0 disponible en sortie HDMI avec vidéo haute résolution (jusqu'à 1920x1080) et audio. L'adaptateur USB HDMI peut être utilisé pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans ou pour étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail et d'augmenter votre productivité. Cette carte graphique externe est une solution économique pour deux ou plusieurs moniteurs, que ce soit pour des applications sur ordinateur portable ou de bureau, qui offre la possibilité de connecter un écran HDMI (ou DVI) supplémentaire à votre ordinateur sans que vous ayez à en ouvrir le boîtier pour installer une nouvelle carte vidéo. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez une deuxième carte graphique et étendez votre bureau sans avoir à ouvrir votre ordinateur pour y installer une nouvelle carte vidéo
- Connectez plusieurs moniteurs à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias

attrayantes

- Utilisez l'adaptateur pour connecter votre ordinateur à votre télévision afin de visionner des photos et films de famille
- Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d'afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l'autre
- Augmentez votre productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en navigant sur Internet sur l'autre écran
- Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
- Solution compacte et légère qui permet aux voyageurs d'affaire utilisant un ordinateur portable de connecter celui-ci à un écran/projecteur secondaire

Spécifications techniques

- Prise en charge de résolutions pouvant atteindre 1920x1080
- Installation rapide et facile
- Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
- Faites votre choix entre des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir
- Le pilote prend en charge la rotation de l'affichage
- Prend en charge l'interface Windows® Aero
- Prend en charge l'audio 2 voies (stéréo)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	USB 2.0
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui
USB Pass-Through	Non
Mémoire	16MB
ID du chipset	DisplayLink - DL-165

Performance

Résolutions numériques max.	1920x1080
Résolutions prises en charge	Widescreen (16/32 bit): 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1440x480, 1280x800, 1280x720 Standard (16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480
Prise en charge grand écran	Oui

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Mini-B (5 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000/ XP(32bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit) / 8(32/64bit) *, Aero 3D interface supported macOS Sequoia (15.0) / macOS Sonoma (14.0), macOS Ventura (13.0) / macOS Monterey (12.0), Big Sur (11.0) / X Mountain Lion (10.8) / Lion (10.7) / Snow Leopard (10.6) / Leopard (10.5) / Tiger (10.4)
Certifié Microsoft WHQL	Oui

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB 2.0 libre Espace de disque dur de 30 Mo RAM de 512 Mo
Remarque	This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic® Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Humidité	10~90%

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	4.3 in [10.9 cm]
Largeur du produit	2.0 in [5.2 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.9 cm]
Poids du produit	10.6 oz [300 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	9.0 in [22.9 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Poids brut	0.9 lb [0.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - USB2HDMI
	1 - Câble USB vers mini USB
	1 - CD de pilote
	1 - Guide d'installation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

