

Adattatore video doppio esterno USB a HDMI o per soluzioni a più monitor con audio

ID prodotto: USB2HDMI



L'adattatore video esterno USB a HDMI® USB2HDMI (monitor doppio o multi-monitor con audio) trasforma una porta USB 2.0 disponibile in un'uscita HDMI con supporto di video ad alta risoluzione (fino a 1920x1080) e audio. L'adattatore USB HDMI può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop per raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività. Questa scheda grafica esterna è una conveniente soluzione a più monitor o doppio display per applicazioni laptop o desktop che offre la possibilità di collegare un display aggiuntivo abilitato per HDMI (o DVI) all'impostazione del computer senza dover aprire il case del computer per installare una nuova scheda video. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di aggiungere un adattatore per un display secondario ed estendere il display del desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video
- Consente di collegare più monitor a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali.
- È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia.
- Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.
- Una soluzione compatta e leggera per professionisti in viaggio che utilizzano PC laptop in quanto permette il collegamento a un display/proiettore secondario.

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 1920x1080
- Installazione semplice e rapida
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
- Il software dei driver supporta la rotazione del display
- Supporta l'interfaccia Windows® Aero
- Supporta l'audio a 2 canali (stereo)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	USB 2.0
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
Pass-through USB	No
Memoria	16MB
ID chipset	DisplayLink - DL-165

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1080
Risoluzioni supportate	Widescreen (16/32 bit): 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1440x480, 1280x800, 1280x720



Standard (16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,
1152x864, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480

Widescreen supportato Sì

Connettore/i

Connettore A USB mini-B (5 pin)

Connettore B HDMI (19 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000/ XP(32bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit) / 8(32/64bit) *, Aero 3D interface supported

macOS Monterey (12.0), Big Sur (11.0) / X Mountain Lion (10.8) / Lion (10.7) / Snow Leopard (10.6) / Leopard (10.5) / Tiger (10.4)

Certificato Microsoft WHQL Sì

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Porta USB 2.0 disponibile

Spazio su disco rigido 30 MB

RAM 512 MB

Nota This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)



Temperatura di conservazione	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
------------------------------	-----------------------------

Umidità	10~90%
---------	--------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	4.3 in [10.9 cm]
Larghezza prodotto	2.0 in [52 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [19 mm]
Peso prodotto	10.6 oz [300 g]

Informazioni confezione

Package Length	9.0 in [22.9 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Peso spedizione (confezione)	14.1 oz [400 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	USB2HDMI
	Cavo USB A a mini B
	CD con i driver
	Guida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

