

Adattatore video doppio esterno USB a HDMI o per soluzioni a più monitor con audio

ID prodotto: USB2HDMI



L'adattatore video esterno USB a HDMI® USB2HDMI (monitor doppio o multi-monitor con audio) trasforma una porta USB 2.0 disponibile in un'uscita HDMI con supporto di video ad alta risoluzione (fino a 1920x1080) e audio. L'adattatore USB HDMI può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop per raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività. Questa scheda grafica esterna è una conveniente soluzione a più monitor o doppio display per applicazioni laptop o desktop che offre la possibilità di collegare un display aggiuntivo abilitato per HDMI (o DVI) all'impostazione del computer senza dover aprire il case del computer per installare una nuova scheda video. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di aggiungere un adattatore per un display secondario ed estendere il display del desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video
- Consente di collegare più monitor a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni



multimediali.

- È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia.
- Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.
- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.
- Una soluzione compatta e leggera per professionisti in viaggio che utilizzano PC laptop in quanto permette il collegamento a un display/proiettore secondario.

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 1920x1080
- Installazione semplice e rapida
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
- Il software dei driver supporta la rotazione del display
- Supporta l'interfaccia Windows® Aero
- Supporta l'audio a 2 canali (stereo)

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Ingresso AV	USB 2.0
	Uscita AV	HDMI
	Audio	Sì
	Pass-through USB	No
	Memoria	16MB
	ID chipset	DisplayLink - DL-165





Prestazioni

Risoluzioni digitali

massime

1920x1080

Risoluzioni supportate

Widescreen (16/32 bit):

1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1440x480,

1280x800, 1280x720

Standard (16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480

Widescreen supportato Sì

Connettore/i

Connettore A

1 - USB mini-B (5 pin)

Connettore B

1 - HDMI (19 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi

VVI

Windows® 2000/ XP(32bit)/ Vista(32/64bit)/

7(32/64bit) / 8(32/64bit) *, Aero 3D interface supported

macOS Sequoia (15.0), macOS Sonoma (14.0), macOS Ventura (13.0), Monterey (12.0), Big Sur (11.0) / X Mountain Lion (10.8) / Lion (10.7) / Snow Leopard

(10.6) / Leopard (10.5) / Tiger (10.4)

Certificato Microsoft

WHQL

Sì

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e

cavi

Porta USB 2.0 disponibile

Spazio su disco rigido 30 MB

RAM 512 MB

Nota

This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary

depending upon your system resources



This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Ambientale

Temperatura d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione

0°C to 80°C (32°F to 176°F)

Umidità 10~90%

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 4.3 in [10.9 cm]

Larghezza prodotto 2.0 in [5.2 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.9 cm]

Peso prodotto 10.6 oz [300 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 9.0 in [22.9 cm]

Package Width 6.0 in [15.3 cm]

Package Height 2.5 in [63 mm]

Peso spedizione (confezione)

0.9 lb [0.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

1 - USB2HDMI

1 - Cavo USB A a mini B

1 - CD con i driver



1 - Guida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.