

Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir

N° de produit: USB2SATAIDE



Ce câble adaptateur USB 2.0 vers IDE/SATA connecte tout disque dur SATA ou IDE 2,5 ou 3,5 pouces standard à un ordinateur via USB 2.0. Cet adaptateur vous permet de connecter un lecteur seul, sans boîtier, vous permettant ainsi d'éviter toute perte de temps ou difficulté. L'adaptateur USB 2.0 SATA/IDE comporte des indicateurs à DEL qui vous permettent d'en surveiller facilement le statut et l'activité. De plus, il a été conçu pour être durable et fiable.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour les techniciens de maintenance qui doivent tester ou récupérer les données d'anciens disques durs
- Pour les techniciens qui se déplacent et qui sont confrontés à divers types de disques durs
- Connectez vos disques 2,5 et 3,5 pouces à presque tout type d'ordinateur portable ou de bureau

- Idéal pour tester les disques et passer rapidement de l'un à l'autre

Spécifications techniques

- Connecteurs intégrés pour les disques durs SATA et IDE 2,5 et 3,5 pouces
- Les indicateurs à DEL permettent de surveiller le statut et l'activité
- Interface hôte USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
- Format compact, portable

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SATA & IDE
ID du chipset	JMicron - JM20337

Performance

Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
4Kn Support	Oui
RAID	Non
ATAPI Support	Oui

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA)
	1 - IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 pouces)
	1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex)
	1 - SATA (7 broches , données)

		1 - Alimentation SATA (15 broches)
	Connecteurs hôte	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
<hr/>		
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Rétrocompatibilité avec la norme USB 1.1 (utilisation non recommandée en raison du faible débit de transfert).
		Les unités portant la mention « Rév. B » ont été testées avec un lecteur 6 To 4Kn 7200 tr/min sous Mac OS 10.12 et Windows 10
<hr/>		
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Liaison USB
		1 - Détection/activité IDE
		1 - Détection/activité SATA
<hr/>		
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1A
	Tension de sortie	12/5V DC
	Courant de sortie	2A
	Type de prise	Innovant
	Consommation électrique	24
<hr/>		
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir

Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	34.2 in [87.0 cm]
Largeur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	1.8 oz [51.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	2.0 in [5.2 cm]
Poids brut	14.5 oz [410.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur USB 2.0 vers SATA/IDE
	1 - SATA data cable
	1 - power adapter breakout cable
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)
	1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis