

Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir

N° de produit: USB2SATAIDE



Ce câble adaptateur USB 2.0 vers IDE/SATA connecte tout disque dur SATA ou IDE 2,5 ou 3,5 pouces standard à un ordinateur via USB 2.0. Cet adaptateur vous permet de connecter un lecteur seul, sans boîtier, vous permettant ainsi d'éviter toute perte de temps ou difficulté. L'adaptateur USB 2.0 SATA/IDE comporte des indicateurs à DEL qui vous permettent d'en surveiller facilement le statut et l'activité. De plus, il a été conçu pour être durable et fiable.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Pour les techniciens de maintenance qui doivent tester ou récupérer les données d'anciens disques durs
- Pour les techniciens qui se déplacent et qui sont confrontés à divers types de disques durs
- Connectez vos disques 2,5 et 3,5 pouces à presque tout type d'ordinateur portable ou de bureau
- Idéal pour tester les disques et passer rapidement de l'un à l'autre

Spécifications techniques

- Connecteurs intégrés pour les disques durs SATA et IDE 2,5 et 3,5 pouces
- Les indicateurs à DEL permettent de surveiller le statut et l'activité

- Interface hôte USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
- Format compact, portable

Matériel

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Nombre de disques | 1 |
| Taille du disque | 2.5in & 3.5in |
| Disques compatibles | SATA & IDE |
| ID du chipset | JMicron - JM20337 |

Performance

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Vitesse max. de transfert de données | 480 Mbit/s |
| Type et débit | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
| 4Kn Support | Oui |
| RAID | Non |
| ATAPI Support | Oui |

Connecteur(s)

| | |
|-----------------------|--|
| Connecteurs de disque | IDE (40 broches , E-IDE/PATA) |
| | IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 pouces) |
| | LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) |
| | SATA (7 broches , données) |
| | Alimentation SATA (15 broches) |
| Connecteurs hôte | USB Type-A (4 broches) USB 2.0 |

Logiciel

| | |
|--------------------------------------|---|
| Compatibilité système d'exploitation | OS independent; No software or drivers required |
|--------------------------------------|---|

Notes
spéciales /
Configuration

| | |
|----------|--|
| Remarque | Rétrocompatibilité avec la norme USB 1.1 (utilisation non recommandée en raison du faible débit de transfert). |
|----------|--|

Les unités portant la mention « Rév. B » ont été testées avec un lecteur 6 To 4Kn 7200 tr/min sous Mac OS 10.12 et Windows 10

Indicateurs

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Indicateurs lumineux | Liaison USB |
| | Détection/activité IDE |
| | Détection/activité SATA |

Alimentation

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Adaptateur d'alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus |
| Tension d'entrée | 100 - 240 AC |
| Courant d'entrée | 1A |
| Tension de sortie | 12/5V DC |
| Courant de sortie | 2A |
| Type de prise | Innovant |
| Consommation électrique | 24 |

Caractéristiques
physiques

| | |
|---------------------|----------------|
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Plastique |
| Longueur du produit | 2.8 in [70 mm] |
| Largeur du produit | 1.7 in [43 mm] |
| Hauteur du produit | 0.6 in [15 mm] |



Poids du produit 1.8 oz [51 g]

Informations
d'emballage

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 5.9 in [14.9 cm]

Package Height 2.1 in [53 mm]

Poids brut 14.5 oz [410 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Manuel d'instruction

Convertisseur USB 2.0 vers SATA/IDE

SATA data cable

power adapter breakout cable

Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP /
GB / EU / AU)

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

