

Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5"

ID prodotto: USB2SATAIDE



Il cavo adattatore USB 2.0 a SATA/IDE permette di collegare qualsiasi disco rigido SATA standard da 2,5" o 3,5" o IDE a un computer mediante USB 2.0. L'adattatore permette di connettere un disco scoperto senza enclosure, risparmiando tempo e problemi. L'adattatore USB 2.0 SATA/IDE, progettato per offrire lunga durata e affidabilità, prevede indicatori LED per poter monitorare facilmente gli aggiornamenti di stato e attività.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per i tecnici che devono eseguire test o recuperare dati da vecchi dischi rigidi
- Per i tecnici che viaggiano e lavorano con diversi tipi di dischi rigidi
- Per connettere dischi 2,5" e 3,5" a praticamente qualsiasi notebook o desktop
- Ideale per testare e rimuovere rapidamente dischi rigidi

Caratteristiche

- Connettori integrati per dischi rigidi IDE e SATA da 3,5" e 2,5"
- Indicatori LED per il controllo dell'attività e dello stato
- Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

- Fattore di forma compatto, portatile

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA & IDE
ID chipset	JMicron - JM20337

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
4Kn Support	Sì
RAID	No
ATAPI Support	Sì

Connettore/i

Connettori unità	IDE (40 Pin, EIDE/PATA)
	IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
	LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
	SATA (7 pin, dati)
	Alimentazione SATA (15 pin)
Connettori host	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali



Nota Retrocompatibile con lo standard USB 1.1 (se ne sconsiglia tuttavia l'utilizzo, poiché la velocità di trasferimento è insufficiente).

Unità contrassegnate dalla dicitura Rev. B sottoposte a test con un'unità a 7200 RPM 4 Kn a 6 TB in sistemi operativi Mac OS 10.12 e Windows 10

Indicatori

Indicatori LED	Connessione USB
	Rilevamento/attività IDE
	Rilevamento/attività SATA

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1A
Tensione di uscita	12/5V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo presa	Innovativo
Consumo energetico	24

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	34.2 in [87.0 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [43.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
Peso prodotto	1.8 oz [51.0 g]

Informazioni



confezione

Package Length	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	5.9 in [14.9 cm]
Package Height	2.1 in [53.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	14.5 oz [410.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Convertitore USB 2.0 a SATA/IDE
	SATA data cable
	power adapter breakout cable
	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU)
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

