

Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5"

ID prodotto: USB2SATAIDE



Il cavo adattatore USB 2.0 a SATA/IDE permette di collegare qualsiasi disco rigido SATA standard da 2,5" o 3,5" o IDE a un computer mediante USB 2.0. L'adattatore permette di connettere un disco scoperto senza enclosure, risparmiando tempo e problemi. L'adattatore USB 2.0 SATA/IDE, progettato per offrire lunga durata e affidabilità, prevede indicatori LED per poter monitorare facilmente gli aggiornamenti di stato e attività.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Per i tecnici che devono eseguire test o recuperare dati da vecchi dischi rigidi
- Per i tecnici che viaggiano e lavorano con diversi tipi di dischi rigidi
- Per connettere dischi 2,5" e 3,5" a praticamente qualsiasi notebook o desktop
- Ideale per testare e rimuovere rapidamente dischi rigidi

## Caratteristiche

- Connettori integrati per dischi rigidi IDE e SATA da 3,5" e 2,5"
- Indicatori LED per il controllo dell'attività e dello stato
- Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Fattore di forma compatto, portatile

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA & IDE
ID chipset	JMicron - JM20337

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
4Kn Support	Sì
RAID	No
ATAPI Support	Sì

---

### Connettore/i

Connettori unità	1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA)
	1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
	1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
	1 - SATA (7 pin, dati)
	1 - Alimentazione SATA (15 pin)

	Connettori host	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
<hr/>		
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Note/requisiti speciali	Nota	Retrocompatibile con lo standard USB 1.1 (se ne sconsiglia tuttavia l'utilizzo, poiché la velocità di trasferimento è insufficiente).  Unità contrassegnate dalla dicitura Rev. B sottoposte a test con un'unità a 7200 RPM 4 Kn a 6 TB in sistemi operativi Mac OS 10.12 e Windows 10
<hr/>		
Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione USB  1 - Rilevamento/attività IDE  1 - Rilevamento/attività SATA
<hr/>		
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1A
	Tensione di uscita	12/5V DC
	Corrente di uscita	2A
	Tipo presa	Innovativo
	Consumo energetico	24
<hr/>		
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	34.2 in [87.0 cm]

Larghezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [51.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	2.0 in [5.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	14.5 oz [410.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Convertitore USB 2.0 a SATA/IDE
	1 - SATA data cable
	1 - power adapter breakout cable
	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU)
	1 - Manuale di istruzioni

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.