

## USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD

Productcode: USB2SATAIDE



Met deze USB 2.0 naar IDE/SATA Adapter kunt u een standaard 2,5 of 3,5 inch SATA of IDE harde schijf aansluiten op een computer via USB 2.0. U kunt met de adapter een losse schijf aansluiten zonder behuizing, wat u tijd en moeite bespaart. De USB 2.0 SATA/IDE-adapter is voorzien van LED-indicatoren waarmee u gemakkelijk de status en activiteit kunt controleren, en is ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Reparateurs die oudere harde schijven moeten testen of er gegevens van moeten herstellen
- Mobiele technici die te maken hebben met allerlei soorten harde schijven
- Sluit uw 2,5 en 3,5 inch schijven aan op vrijwel elke laptop of pc.
- Ideaal voor het testen en snel wisselen van schijven

#### Eigenschappen

- Ingebouwde aansluitingen voor zowel 2,5 als 3,5 inch SATA en IDE harde schijven
- LED-indicatoren voor status en activiteit
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

- Compact en draagbaar uitgevoerd

---

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA & IDE
Chipsetcode	JMicron - JM20337

---

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
4Kn Support	Ja
RAID	Nee
ATAPI Support	Ja

---

Connector(en)

Schijfaansluitingen	IDE (40-polig, EIDE/PATA)
	IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD)
	LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
	SATA (7-polig, data)
	SATA voeding (15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

---

Speciale opmerkingen / vereisten



Notitie Neerwaarts compatibel met USB 1.1 standaard, maar niet aanbevolen vanwege een lagere overdrachtssnelheid.<br/><br/> Eenheden aangeduid met rev. B getest met 6 TB 4Kn 7200 RPM-schijf met Mac OS 10.12 en Windows 10

---

Indicatoren

LED-indicatoren	USB-verbinding
	IDE-detectie/activiteit
	SATA-detectie/activiteit

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1A
Uitgangsspanning	12/5V DC
Uitgangsstroom	2A
Stekkertype	Innovatief
Vermogensopname	24

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	34.2 in [87.0 cm]
Breedte product	1.7 in [43.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	1.8 oz [51.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.5 in [21.5 cm]
----------------	------------------



Package Width	5.9 in [14.9 cm]
Package Height	2.1 in [53.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.5 oz [410.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	USB 2.0 naar SATA/IDE-converterter
	SATA data cable
	power adapter breakout cable
	universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

