

USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5" SSD/HDD

Produkt ID: USB2SATAIDE



Denna USB 2.0 till IDE/SATA-kabeladapter ansluter en standard 2,5" eller 3,5" SATA- eller IDE-hårddisk till en dator genom USB 2.0 Adaptern låter dig ansluta en bar enhet utan kabinett för att spara tid och krångel.

USB 2.0 SATA/IDE-adaptorn har LED-indikatorer som visar status- och aktivitetsuppdateringar och är utformad för hållbarhet och pålitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Servicetekniker som vill testa eller hämta data från gamla hårddiskar
- Tekniker som reser och hanterar många olika hårddiskar
- Anslut dina 2,5" och 3,5" enheter till nästan vilken stationär eller bärbar dator som helst
- Idealisk för att testa och snabbt byta enheter

Funktioner

- Inbyggda kontakter för både 2,5" och 3,5" SATA och IDE-hårddiskar
- LED-indikatorer visar status och aktivitetsuppdateringar

- USB 2.0 värdgränssnitt med hög hastighet och stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Kompakt, portabel formfaktor

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA & IDE
Chipset-ID	JMicron - JM20337

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
4Kn Support	Ja
RAID	Nej
ATAPI Support	Ja

Kontakt(er)

Enhetskontakter	IDE (40-stifts, EIDE/PATA)
	IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
	LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
	SATA (7-stifts, data)
	SATA-ström (15-stifts)
Värdkontakter	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/



krav

Obs. Bakåtkompatibel med USB 1.1-standard men som inte rekommenderas p.g.a. låga hastigheter.

 Rev. B-märkerade enheter testade med hårddisk på 6 TB 4Kn 7200 RPM i Mac OS 10.12 och Windows 10

Indikatorer

LED-indikatorer	USB-länk
	IDE-identifiering/aktivitet
	SATA-identifiering/aktivitet

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1A
Utspänning	12/5V DC
Utström	2A
Kontakttyp	Innovativ
Strömförbrukning	24

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	34.2 in [87.0 cm]
Produktbredd	1.7 in [43.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	1.8 oz [51.0 g]

Förpackning

Package Length	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	5.9 in [14.9 cm]
Package Height	2.1 in [53.0 mm]



Fraktvikt
(förpackning) 14.5 oz [410.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	USB 2.0 till SATA/IDE-konverterare
	SATA-datakabel
	breakoutkabel till strömadapter
	universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

