

USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ M - 91 cm

Produkt ID: USB2YPEM



Trött på att behöva bära på en separat vägladdare för att strömförse eller ladda dina enheter på 5 V, som till exempel vissa externa hårddiskar, strömmande mediaspelare och Bluetooth®-högtalare?

Denna USB-strömkabel gör det enklare att strömförse enheter på 5 V DC som har en typ M (yttre diameter: 5,5 mm, inre diameter: 2,1 mm) cylindrisk strömkontakt. Du kan strömförse eller ladda enheterna genom en ledig USB-port på din bärbara eller stationära dator.

StarTech.coms strömkabel USB2YPEM är professionellt designad och tillverkad av material av hög kvalitet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Strömförse din externa hårddisk eller andra enheter med cylindrisk strömkontakt av typ M genom en ledig USB-port på datorn
- Ladda dina Bluetooth-högtalare och andra laddningsbara enheter genom en ledig USB-port på datorn

Funktioner

- Gjutna kontakter med dragavlastning
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd

- Hållbar PVC-konstruktion

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	Cylindrisk strömkontakt (storlek M, OD: 5,50, ID: 2,10)

Ström

Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	36.0 in [91.4 cm]
Produktlängd	36.0 in [91.4 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	0.9 oz [26.0 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]



Fraktvikt
(förpackning) 1.1 oz [32.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet 91 cm USB till 5 V DC cylindrisk typ M-strömkabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

