

Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type N 5 V - 1 m

N° de produit: USB2TYPEN1M



Vous en avez assez de devoir emmener un adaptateur mural partout avec vous pour charger vos appareils de 5 V, comme certains disques durs externes, vos lecteurs multimédias en continu et vos haut-parleurs Bluetooth® ?

Grâce à ce câble d'alimentation USB de 1 m, il est désormais facile d'alimenter des appareils de 5 V CC équipés d'un connecteur de type N (diam. ext. : 5,5 mm, diam. int. : 2,5 mm). Que ce soit pour l'alimentation ou pour la charge, il suffit de le brancher sur un port USB libre de votre ordinateur portable ou de bureau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Alimentez votre disque dur externe ou d'autres appareils équipés d'un connecteur d'alimentation de type N grâce à un port USB libre de votre ordinateur
- Chargez vos haut-parleurs Bluetooth et d'autres appareils chargeables à partir d'un port USB libre de votre ordinateur

Spécifications techniques

- **USB-A VERS PRISE TYPE-N** : Câble USB-A vers connecteur coaxial de type N de 1 m; Ce câble d'alimentation peut être utilisé pour alimenter n'importe quel dispositif à barillet N à 5 V à partir d'un port USB standard fournissant jusqu'à 0,9 A
- **COMPATIBILITÉ** : Fonctionne avec les connexions à barillet N mesurant 5,5 OD par 2,5 ID avec une broche centrale positive; Le dispositif doit utiliser 5V, et un courant max de 0,9A; Le courant est déterminé par le port USB dans lequel ce câble est branché
- **DURABLE** : Ce connecteur coaxial d'alimentation de type N est doté d'une gaine en PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées; La décharge de traction en PVC empêche les dommages dus à une flexion répétitive ou à une utilisation brutale
- **CARACTÉRISTIQUES** : 1 mètre; USB-A; Alimentation coaxiale de type N (connecteur d'alimentation en baril OD:5,50, ID : 2,50); gaine : PVC; 5V à 0,9A maximum fourni par un port USB; Feuille d'aluminium-mylar avec blindage tressé
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce câble d'alimentation USB vers Type M 5,5MM est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - Connecteur coaxial d'alimentation (taille N , diam. ext. : 5,5 , diam. int. : 2,5)

Alimentation

Center Tip Polarity	Positif
---------------------	---------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humidité 30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	1.0 oz [27.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.8 in [14.8 cm]
Largeur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.4 cm]
Poids brut	1.1 oz [32.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type N 5 V CC de 1 m
-----------------------	--

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis