

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo N 1m

ID prodotto: USB2TYPEN1M



Stanchi di dover trasportare un adattatore da parete separato per ricaricare i dispositivi 5 V quali, ad esempio, alcuni dischi rigidi esterni, lettori multimediali di streaming e altoparlanti Bluetooth®?

Questo cavo di alimentazione USB da 1m semplifica la ricarica di dispositivi 5 V CC dotati di un connettore di alimentazione a barilotto tipo N (DE: 5,5 mm, DI:2,5 mm). È possibile alimentare o ricaricare i dispositivi utilizzando la porta USB disponibile sul laptop o computer desktop.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di alimentare il disco rigido esterno o altri dispositivi dotati di un connettore di alimentazione di tipo N utilizzando una porta USB disponibile sul computer
- Consente di ricaricare gli altoparlanti Bluetooth o altri dispositivi ricaricabili utilizzando una porta USB disponibile sul computer

Caratteristiche

- USB-A A SPINA TIPO-N: cavo da USB-A a connettore coassiale a barilotto di tipo M (5,5mm di Ø esterno, 2,5mm di Ø interno, pin centrale positivo); può essere utilizzato per alimentare dispositivi a

barilotto N a 5 V da una USB standard che eroga fino a 0,9 A

- **COMPATIBILITÀ:** funziona con connessioni a barilotto N (DE: 5,5 mm, DI:2,5 mm) con un pin centrale positivo; il dispositivo collegato deve utilizzare 5V e una corrente massima di 0,9 A; la potenza erogata dipende dalla porta USB a cui è collegato il cavo
- **DUREVOLE:** connettore coassiale di alimentazione dotato di un rivestimento in PVC resistente per garantire un'elevata resistenza; lo scarico della trazione in PVC flessibile impedisce il danneggiamento dovuto a piegamenti ripetuti o a un uso improprio
- **SPECIFICHE:** 1 metro; USB-A; alimentazione coassiale di tipo N (connettore di alimentazione a barilotto OD: 5,50, ID: 2,50); rivestimento: PVC; 5V fino a 0,9A forniti da una porta USB; Foglio di alluminio-mylar con schermatura a treccia
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo cavo di alimentazione da USB a Spinotto Tipo M 5,5MM è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione N, OD: 5,5, ID: 2,5)

Alimentazione

Tipo punta centrale	Positivo
---------------------	----------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche

fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	1.0 oz [27.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.8 in [14.8 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [32.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di alimentazione USB a barilotto tipo N 1 m 5 V CC
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.