

USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 1 m

Produkt ID: USB2TYPEN1M



Trött på att behöva bära på en separat vägladdare för att strömförse eller ladda dina enheter på 5 V, som till exempel vissa externa hårddiskar, strömmande mediaspelare och Bluetooth®-högtalare?

Denna 1m USB-strömkabel gör det enklare att strömförse enheter på 5 V DC som har en typ N (yttre diameter: 5,5 mm, inre diameter: 2,5 mm) cylindrisk strömkontakt. Du kan strömförse eller ladda enheterna genom en ledig USB-port på din bärbara eller stationära dator.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Strömförse din externa hårddisk eller andra enheter med cylindrisk strömkontakt av typ N genom en ledig USB-port på datorn
- Ladda dina Bluetooth-högtalare och andra laddningsbara enheter genom en ledig USB-port på datorn

Funktioner

- USB-A TILL KONTAKT TYPE-N: 1 m USB-A till Type M (5,5 mm ytterdiameter, 2,5 mm innerdiameter, positivt centrumstift) koaxialkabel. Denna strömkabel kan användas för att driva alla

N-enheter med 5 V från en standard USB-enhet med upp till 0,9 A

- **KOMPATIBILITET:** Fungerar endast med N-kontaktanslutningar med dimensioner på 5,5 YD x 2,5 ID med ett positivt centrumstift. Den anslutna enheten måste använda 5 V och en maxström på 0,9 A. Strömförsörjningen bestäms av den USB-port som den här kabeln är ansluten till
- **HÅLLBAR:** Denna Type-N-koaxialkontakt (helgjuten) med tålig PVC-mantel för hög styrka och tillförlitlighet. Flexibel dragavlastning i PVC förhindrar förslitning/skador på grund av repetitiv böjning eller grov användning
- **SPECIFIKATIONER:** 1 m. USB-A. Koaxial strömförsörjning av typ N (strömförsörjningsanslutning YD:5,50, ID: 2,50). Mantel: PVC; 5 V vid upp till 0,9 A från en USB-port. Aluminium-mylarfolie med flätad skärmning
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här USB till Type-M 5,5 mm-strömkabeln är designad och byggd för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - Cylindrisk strömkontakt (storlek N, OD: 5,5, ID: 2,5)

Ström

Polaritet på mittpol	Positiv
----------------------	---------

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Svart
------	-------

Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
Produktvikt	1.0 oz [27.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.8 in [14.8 cm]
Paketets bredd	4.9 in [12.5 cm]
Paketets höjd	0.6 in [1.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [32.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1 m USB till typ N kontakt 5V DC-strömkabel
-----------------	---

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.