

USB till 5,5mm strmkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2m

Product ID: USB2TYPEN2M



Trtt p att behva bra p en separat vgggladdare fr att strmfirse eller laddadina enheter p 5V, som till exempel vissa externa hrdiskar, strmmmande mediaspelare och Bluetooth-hgtalare?

Denna 2m USB-strmkabel gr det enklare att strmfirse enheter p 5V DC som har en typ N (yttre diameter: 5,5mm, inre diameter: 2,5mm) cylindrisk strmkontakt. Du kan strmfirse eller laddaenheterna genom en ledig USB-port p din brbara eller stationra dator.

StarTech.comsstrmkabel USB2TYPEN2Mr professionellt designad och tillverkad av material av hg kvalitet och tcks av vr livstidsgaranti.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Strmfirse din externa hrdisk eller andra enheter med cylindrisk strmkontakt av typ N genom en ledig USB-port p datorn
- Ladda dina Bluetooth-hgtalare och andra laddningsbara enheter genom en ledig USB-port p datorn

Features

- Gjutna kontakter med dragavlastning
 - Aluminiummylarfolie med fltat skydd
 - Hillbar PVC-konstruktion
-

| | | |
|-------------------------|------------------------|---|
| Hrdvara | Warranty | 1 Year |
| | Kontaktpltering | Nickel |
| | Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Kabelskrmning | Aluminum-Mylar Foil with Braid |
| Kontakt(er) | Connector A | USB Type-A (4 pin) USB 2.0 |
| | Connector B | Barrel Power Connector (Size N, OD: 5.5, ID: 2.5) |
| Strm | Polaritet p mittpol | Positive |
| Milj | Drifttemperatur | -20C to 60C (-4F to 140F) |
| | Frvaringstemperatur | -10C to 30C (14F to 86F) |
| | Luftfuktighet | 30%-75% RH |
| Utseende | Frg | Black |
| | Trddimension | 28 AWG |
| | Kabellngd | 6.6 ft [2 m] |
| | Produktlngd | 6.5 ft [2.0 m] |
| | Produktbredd | 0.0 in [0.000 mm] |
| | Produktthjd | 0.0 in [0.000 mm] |
| | Produktvikt | 1.7 oz [47.500 g] |
| Frpackning | Frpackningsantal | 1 |
| | Package Length | 8.9 in [2.2 cm] |
| | Package Width | 4.9 in [1.2 cm] |
| | Package Height | 0.0 in [0.070 mm] |
| | Fraktvikt (frpackning) | 1.9 oz [53.500 g] |
| Vad det r i Idan | Ingr i paketet | 2m USB till typ N kontakt 5V DC-strmkabel |

***Product appearance and specifications are subject to change without notice.**

