

## USB VGA Externe Dubbele of Multi Monitor Video-adapter - Hoge Resolutie

Productcode: USB2VGA2



De USB2VGA2 USB VGA-adapter zet een beschikbare USB 2.0-poort om naar een externe videokaart met VGA-aansluiting - hoogwaardige weergave op twee of meerdere monitoren voor een verscheidenheid van laptop- of desktoptoepassingen om uw productiviteit te verhogen .

Het is met de adapter ook mogelijk maximaal vijf extra beeldschermen tegelijk aan te sturen (met behulp van vijf USB2VGA2 multi-monitor externe videokaarten). Elke aangesloten adapter kan worden gebruikt om het bureaublad verder uit te breiden of de weergave van een scherm te dupliceren - dit alles zonder de computerbehuizing te hoeven openen om een extra videokaart te installeren.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voeg een extra beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2VGA2 per beeldscherm
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm mogelijk maakt

- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

## Eigenschappen

- Optimale prestaties bij 1680x1050 en ideaal voor gebruik met monitoren van 20" tot 22" of kleiner
- Eenvoudige installatie
- Geen netadapter benodigd

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 2.0
AV-uitgang	VGA
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Chipsetcode	SiS - 315

---

### Prestaties

Ondersteunde resoluties	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Widescreen(16 bit): 1920x1200, 1920x1080
	(16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768

---

Connector(en)	Type connector(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0  VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Software	Besturingssystemen	Windows 2000/ XP(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 2.0-poort
	Notitie	This USB video adapter uses an SiS family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as DisplayLink®, Trigger or Fresco Logic®  Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources  This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
Fysieke eigenschappen	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	18.0 in [45.7 cm]
	Lengte product	4.3 in [11 cm]
	Breedte product	2.0 in [51 mm]
	Hoogte product	0.9 in [24 mm]
	Gewicht product	3.2 oz [90 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	6.0 in [15.2 cm]
	Package Width	2.3 in [58 mm]

Package Height 9.0 in [22.8 cm]

Verzendgewicht  
(verpakt) 10.2 oz [290 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegleverd	USB-naar-VGA-adapter
	Driver-CD
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

