

USB 2-Poort VGA en DVI Externe Video-adapter

Productcode: USB2VGADVI



De USB2VGADVI USB naar VGA / DVI-I adapter zet een USB 2.0-poort om naar een DVI-I en VGA-video-uitgang. De USB2VGADVI is vergelijkbaar met onze bestaande USB video-adapters en biedt een gemakkelijke en kosteneffectieve oplossing voor het toevoegen van meerdere beeldschermen aan de computer zonder de computerbehuizing voor het installeren van een videokaart te hoeven openen.

De video-uitgangen op de USB naar DVI/VGA-adapter kunnen gelijktijdig worden gebruikt om uw bureaublad uit te breiden of de weergave te dupliceren op twee schermen – een USB-aansluiting wordt op deze manier dus omgezet naar een 2-poort externe videokaart.

De adapter is voorzien van een DVI-I-uitgang, een VGA-uitgang en twee ingebouwde USB-poorten die kunnen worden gebruikt als een USB-hub – er worden dus niet alleen videosignalen doorgegeven, maar het is ook mogelijk meer USB-apparaten te installeren op de computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Add multiple monitors / projectors to your computer without the hassle of upgrading to a new video card
- In the office: View large or multiple spreadsheets across two screens

Eigenschappen

- VGA en DVI-I (analoge of digitale) poort voor het snel aansluiten van twee monitoren.
- Ondersteunt resoluties tot 1680x1050 bij 32-bit.
- Voorzien van 2 monitoruitgangen en 2-poort USB-hub.
- Werkt met desktopcomputers en laptops
- Gebruiksvriendelijke stuurprogramma's en software voor gebruik van meerdere beeldschermen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 2.0
AV-uitgang	VGA DVI
USB pass-through	Nee
Geheugen	32MB
Chipsetcode	Trigger - Trigger 1+

Prestaties

Ondersteunde resoluties	1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1400x1050, 1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x768, 1280x720, 1152x864, 1024x768 @ 16/32 bit
-------------------------	--

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	DVI-I (29-polig) VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen	Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
--------------------	--



Drivers are WHQL certified

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Een vrije USB 2.0-poort
Notitie	<p>Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic®</p> <p>Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources</p> <p>This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming</p>

Indicatoren

LED-indicatoren	Power (groen)
-----------------	---------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Uitgangsspanning	5 DC
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0-70 degrees C
Opslagtemperatuur	15-30 degrees C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	3.4 in [86 mm]



Breedte product	5.3 in [13.5 cm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	6.1 oz [172 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.2 in [23.4 cm]
Package Width	2.7 in [68 mm]
Package Height	7.1 in [18 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	23.3 oz [660 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB naar VGA en DVI Adapter
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	Driver-CD
	Handleiding
	91cm Mini USB naar USB Kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

