

USB 2.0 till VGA-adapter, USB- till VGA-bildskärmskonverterare för Windows, 1440x900
(inget stöd för macOS/ChromeOS/Linux) - TAA

Produkt ID: USB2VGAE2



Den USB2VGAE2 externa videoadaptern för anslutning mellan USB och VGA är den perfekta VGA-lösningen för multipla skärmar för kontor och Internetsurfning.

USB videoadaptern har en liten formfaktor och låter en USB 2.0-port användas med en VGA-port. Ett billigt alternativ för multipla skärmar eller dubbelskärmar som kan användas som ett externt grafikkort för antingen bärbara eller stationära datorer.

USB-video-adaptern kan användas med upp till fyra extra (total fem) USB2VGAE2 USB-video-adaptrar och skapar multipla VGA-anslutningar som kan användas till att ytterligare förlänga eller spegla skrivbordet som visas på den befintliga skärmen - utan att behöva öppna chassit eller lägga till extra videokort.

Tillämpningsschema

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till en sekundär skärmadapter och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn och installera ett nytt videokort
- Lägg till multipla (upp till fem) skärmar/projektorer till din dator med en enda USB2VGAE2-enhet för varje skärm
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- En kompakt och lätt lösning för resande affärsmän som vill ansluta en andra skärm till sin bärbara dator
- Anslut flera skärmar till en enda dator för att skapa engagerande multimedia-presentationer
- Använd adaptern för att ansluta datorn till TV:n och visa familjefoton och filmer
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, kolla din e-post på en skärm och arbeta med ett dokument på en annan
- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan

Funktioner

- **KOMPATIBILITET:** Denna adapter är endast kompatibel med Windows och stöder inte macOS, ChromeOS eller Linux. Fungerar med alla Windows X86/X64/ARM-plattformar: Intel-, AMD- och Snapdragon X Copilot+ PC. Administratörsrättigheter krävs för att installera drivrutinerna
- **EXTERN VIDEOADAPTER:** Med USB till VGA-adapter kan du ansluta din bärbara eller stationära dator till en VGA-skärm med en enda USB Type-A-port. 46 cm kabellängd
- **1440x900 SKÄRM:** Optimal prestanda vid 1440x900 (högre upplösningar stöds) och idealisk för 17" till 19"-skärmar eller mindre
- **USB-DRIVEN:** Denna USB-skärmadapter får ström från USB-porten på din Windows-bärbara dator och kräver inga extra sladdar eller kontakter
- **SKALBAR LÖSNING:** Den externa grafikadaptern ger flexibla installationsalternativ för framtida expansion, med möjlighet att ansluta upp till fem adaptrar till en enda källa

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 2.0
AV-utgång	VGA
USB-passthrough	Nej

	Minne	16MB
	Chipset-ID	Trigger - Trigger 1+
Prestanda	Stödda upplösningar	Standard: 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 Widescreen: 1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768, 1152x864, 800x600
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 11, 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Systemprocessor: 1,2 GHz Systemminne: 512 MB
	Obs.	Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel
Utseende	Färg	Grå
	Kabellängd	18.0 in [45.7 cm]

Produktlängd	3.0 in [7.5 cm]
Produktbredd	1.7 in [4.2 cm]
Produkthöjd	2.0 in [5.0 cm]
Produktvikt	2.8 oz [80.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	8.2 in [20.9 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	8.3 oz [234.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB till VGA-adapter
	1 - CD med drivrutiner och program
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.