

Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1920x1200

ID del Producto: USB2VGAE3



El Adaptador de Video Externo para Monitores Múltiples USB a VGA, USB2VGAE3 permite agregar una salida VGA externa de alta resolución (1920x1200) a su ordenador de sobremesa o laptop a través de un puerto USB 2.0 disponible.

Una solución eficaz y económica para sistemas que carecen de las salidas necesarias para realizar una instalación de monitores múltiples, este adaptador USB a VGA de alto rendimiento se puede utilizar para clonar su pantalla principal mostrando la misma imagen en dos pantallas o extender el escritorio para duplicar su espacio de trabajo.

Este Adaptador de Video USB de diseño compacto se puede utilizar con hasta 4 (5 en total) adaptadores de video USB USB2VGAE3 adicionales, creando múltiples conexiones VGA para añadir pantallas de forma rápida y fácil - todo sin tener que abrir la carcasa del ordenador para agregar tarjetas gráficas adicionales.

Diagramas de Uso

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Se puede añadir un adaptador de pantalla secundaria y ampliar la pantalla del escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva
- Ideal para añadir múltiples monitores/proyectores (hasta 5) a su ordenador utilizando un dispositivo USB2VGAE3 por cada pantalla adicional
- De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Una solución compacta y liviana que facilita la conexión a una pantalla secundaria – ideal para empresarios en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles
- Excelente para conectar monitores múltiples en un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Permite aumentar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, por ejemplo puede utilizar una pantalla para revisar su correo electrónico y otra para trabajar en un documento
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

Características

- **COMPATIBILIDAD:** Solamente es compatible con Windows y no admite macOS, ChromeOS ni Linux - Funciona con todas las plataformas Windows X86/X64/ARM: Intel, AMD y Snapdragon X Copilot+ PC - Requiere privilegios de administrador para instalar los drivers
- **ADAPTADOR DE VÍDEO EXTERNO:** El adaptador de USB a VGA le permite conectar su ordenador portátil o de sobremesa a un monitor VGA utilizando un único puerto USB tipo A - cable de 50cm de longitud - Compatible con TAA
- **IMAGEN DE 1920x1200:** Con una resolución de pantalla de hasta 1920x1200, no tendrá que preocuparse por sacrificar calidad cuando utilice esta tarjeta gráfica y de vídeo externa USB 2.0
- **ALIMENTADO POR USB:** Al alimentarse del puerto USB de su portátil Windows, este adaptador de pantalla USB no necesita cables ni enchufes adicionales
- **SOLUCIÓN ESCALABLE:** Con capacidad para conectar hasta cinco adaptadores a una fuente, el adaptador gráfico externo ofrece opciones de configuración flexibles para ampliaciones futuras

Hardware

Política de Garantía

2 Years

Entrada A/V	USB 2.0
Salida A/V	VGA
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	32MB
Estándares Industriales	Compatible con USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Trigger - T2-285A

Rendimiento

Resoluciones Admitidas	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600</p>
Pantalla Plana Soportada	Sí
MTBF	200,000 Hrs

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	<p>Windows® 11, 11 ARM, 10 (32/64)</p> <p>Windows 8 / 8.1 (32/64)</p> <p>Windows 7(32/64)</p> <p>Windows Vista (32/64)</p> <p>Windows XP (32/64)</p>
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del	Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se
--------------------	---

Sistema y Cables recomienda i5)
 Memoria del sistema: 4GB

Nota Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema

Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento -25°C to 75°C (32°F to 167°F)

Humedad HR 0~95% Sin Condensación

Características Físicas

Color	Gris
Longitud del Cable	19.7 in [50 cm]
Longitud del Producto	3.5 in [88 mm]
Ancho del Producto	2.1 in [5.2 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	3.3 oz [94 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Ancho de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.7 oz [246.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a VGA
	1 - CD del Controlador y del Software
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.