

Adaptateur USB 2.0 vers VGA, Convertisseur de Moniteur USB vers VGA pour Windows, 1080p (pas de support pour macOS/ChromeOS/Linux) - TAA

N° de produit: USB2VGAE3



L'adaptateur vidéo externe multi-écrans USB VGA USB2VGAE3 vous permet d'ajouter une sortie VGA externe haute résolution (jusqu'à 1920 x 1200) à votre ordinateur de bureau ou portable, par le biais d'un port USB 2.0.

Solution économique pour les systèmes non dotés des sorties nécessaires à une configuration multi-écrans, cet adaptateur USB vers VGA haute performance peut être utilisé pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans ou pour étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail.

Jusqu'à 4 adaptateurs vidéo USB USB2VGAE3 peuvent être utilisés avec cet adaptateur (pour un total de 5) afin de créer plusieurs connexions VGA pour ajouter des écrans facilement et rapidement, sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur pour y ajouter des cartes vidéo.

Schéma d'application

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez une deuxième carte graphique et étendez votre bureau sans avoir à ouvrir votre ordinateur pour y installer une nouvelle carte vidéo
- Ajoutez plusieurs moniteurs/projecteurs (jusqu'à 5) à votre ordinateur en utilisant un périphérique USB2VGAE3 par écran supplémentaire
- Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
- Solution compacte et légère pour les voyageurs d'affaire utilisant un ordinateur portable de connecter celui-ci à un écran secondaire
- Connectez plusieurs moniteurs à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
- Utilisez l'adaptateur pour connecter votre ordinateur à votre télévision afin de visionner des photos et films de famille
- Augmentez votre productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en travaillant sur un document sur l'autre écran
- Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d'afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l'autre

Spécifications techniques

- **COMPATIBILITÉ** : Cet adaptateur est uniquement compatible avec Windows; Fonctionne avec toutes les plateformes Windows X86/X64/ARM : Intel, AMD, et Snapdragon X Copilot+ PC; Des droits d'administrateur sont nécessaires pour installer les pilotes
- **ADAPTATEUR VIDÉO EXTERNE** : L'adaptateur USB vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur portable ou de bureau à un moniteur VGA à l'aide d'un seul port USB de type A; Longueur de câble de 50 cm; Conforme à la norme TAA
- **AFFICHAGE 1920x1200** : Avec une résolution d'affichage allant jusqu'à 1920x1200, vous n'avez pas à vous soucier de sacrifier la qualité lorsque vous utilisez cette carte graphique et vidéo externe USB 2.0
- **ALIMENTÉ PAR LE PORT USB** : Alimenté par le port USB de votre ordinateur portable Windows, cet adaptateur d'écran USB ne nécessite aucun cordon ou prise supplémentaire
- **SOLUTION ÉVOLUTIVE** : Avec la possibilité de connecter jusqu'à cinq adaptateurs à une source, l'adaptateur graphique externe offre des options de configuration flexibles pour une expansion future

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV	USB 2.0
Sortie AV	VGA
USB Pass-Through	Non
Mémoire	32MB
Normes de l'industrie	Conformité USB 2.0
ID du chipset	Trigger - T2-285A

Performance

Résolutions prises en charge	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600</p>
Prise en charge grand écran	Oui
MTBF	200,000 Hrs

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 11, 11 ARM, 10 (32/64)Windows 8 / 8.1 (32/64)Windows 7(32/64)Windows Vista (32/64)Windows XP (32/64)
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	<p>Processeur du système : Quad Core 2,4 GHz (i5 recommandé)</p> <p>Mémoire du système : 4 Go</p>
Remarque	Connectez jusqu'à cinq adaptateurs vidéo USB à un seul ordinateur. La prise en charge de plusieurs adaptateurs

varie en fonction des ressources de votre système

Cet adaptateur vidéo USB n'est pas conçu pour les applications graphiques exigeantes, telles que le jeu vidéo

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Température de stockage	-25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Humidité	Humidité relative de 0~95 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Longueur de câble	19.7 in [50 cm]
Longueur du produit	3.5 in [88 mm]
Largeur du produit	2.1 in [5.2 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Poids du produit	3.3 oz [94 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	8.3 in [21.0 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Poids brut	8.7 oz [246.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers VGA
	1 - CD de pilote et de logiciel

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

