

USB naar VGA Externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200

Productcode: USB2VGAE3



Met de USB2VGAE3 USB VGA Externe Videokaart kunt u meerdere VGA-beeldschermen met een hoge resolutie (tot 1920x1200) aansluiten op uw laptop of desktopcomputer via een beschikbare USB 2.0-poort.

Deze hoogwaardige USB VGA-adapter is een voordelige oplossing voor systemen die niet beschikken over uitgangen voor meerdere monitoren. Het kan worden gebruikt om uw primaire scherm te kopiëren zodat op beide schermen hetzelfde beeld wordt weergegeven, of om uw bureaublad uit te breiden en zo uw werkruimte te verdubbelen.

Deze compacte USB-video-adapter kan worden gebruikt met maximaal vier extra (in totaal vijf) USB2VGAE3 USB-video-adapters en voegt zo snel en gemakkelijk meerdere VGA-aansluitingen toe – zonder daarvoor de behuizing van de computer te hoeven openen om extra videokaarten toe te voegen.

Afbeeldingen toepassing

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een extra beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Voeg meerdere (maximaal 5) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik

makend van één USB2VGAE3 per beeldscherm

- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm mogelijk maakt
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Werkt met desktopcomputers en laptops
- Geen netadapter benodigd
- Kleine vormfactor
- Eenvoudige installatie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 2.0
AV-uitgang	VGA
USB pass-through	Nee
Geheugen	32MB
Industriestandaarden	Voldoet aan USB 2.0
Chipsetcode	Trigger - T2-285A

Prestaties



Ondersteunde resoluties	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600</p>
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Algemene specificaties	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
MTBF	200,000 Hrs

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen	<p>Windows® 11, 10 (32/64)</p> <p>Windows 8 / 8.1 (32/64)</p> <p>Windows 7(32/64)</p> <p>Windows Vista (32/64)</p> <p>Windows XP (32/64)</p>
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 2.0-poort
Notitie	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Vochtigheid	0 - 95% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Kabellengte	19.7 in [50 cm]
Lengte product	3.5 in [88 mm]
Breedte product	2.1 in [52.5 mm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	3.3 oz [94 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.7 oz [247 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-naar-VGA-adapter
	CD met drivers en software
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

