

Cable de 1,8m Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Tarjeta Gráfica Externa - 1680x1050

ID del Producto: USB2VGAMM6



El Cable Adaptador de vídeo Externo USB a VGA (USB2VGAMM6) ofrece una solución simple para conectar múltiples monitores, transformando un puerto USB 2.0 en una conexión de vídeo VGA. Este Adaptador de Pantalla USB de 6 pies constituye una solución completa lista para usar inmediatamente pues trae los cables necesarios para la conexión incorporados en el adaptador. Simplemente instale los controladores y conéctelo a su ordenador y a la pantalla. Gracias a los cables incorporados la instalación del USB2VGAMM6 es más fácil y se evitan los inconvenientes ocasionados por olvidarse de algún cable.

En lugar de abrir el ordenador para instalar una tarjeta de vídeo especializada que permita alojar una configuración de múltiples pantallas, utilice el USB2VGAMM6 que al funcionar como una tarjeta de vídeo USB externa le ahorrará tiempo e inconvenientes.

Se pueden utilizar múltiples adaptadores USB2VGAMM6 (hasta 5 en total) en un sólo sistema con el fin de proveer varias pantallas duplicadas o escritorios expandidos – una opción eficaz, económica y conveniente que permite conectar varios monitores VGA en prácticamente cualquier ordenador portátil o de escritorio.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Permite expandir o duplicar la imagen que se muestra en la pantalla de un ordenador portátil o de escritorio existente
- Permite ejecutar múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, como por ejemplo usar una pantalla para revisar el correo electrónico y otra para trabajar en un documento

Características

- Rendimiento óptimo con resolución 1680x1050; ideal para utilizar con monitores de 20 a 22 pulgadas o más pequeños
- Cables USB y VGA incorporados
- Instalación sencilla
- No requiere adaptador de corriente

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	USB 2.0
Salida A/V	VGA
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	16MB
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-165

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
Resoluciones Admitidas	Widescreen (16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1366x768

		Standard (16/32 bit):
		1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Especificaciones Generales		This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
MTBF		59.000 horas
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Software	Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
		macOS Sequoia (15.0), macOS Sonoma (14.0), macOS Ventura (13.0), macOS Monterey (12.0), Big Sur (11.0) El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
		Ubuntu 16.04, 14.04
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 2.0 disponible
		CPU 1.2GHz o superior
		RAM 512MB
		Espacio en Disco Duro 30MB
	Nota	Conecte hasta cinco adaptadores USB2VGAMM6 a una única PC
		Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources
		This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.9 in [4.8 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	3.5 oz [100 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.5 in [16.6 cm]
Ancho de la Caja	2.5 in [63 mm]
Altura de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.7 lb [0.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a VGA
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.