

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB VGA 1 m - M/M

ID prodotto: USB2VGAMM6



Il cavo adattatore esterno USB a VGA SB2VGAMM6 offre una soluzione per più monitor comoda e semplice trasformando la porta USB 2.0 in una connessione video VGA. Questo adattatore video USB con cavo da 1 metro è una soluzione completa e pronta all'uso con tutti i cavi necessari. È sufficiente installare i driver, collegarsi al computer quindi al display. Grazie ai cavi incorporati l'adattatore USB2VGAMM6 è facile da installare e mette fine alla preoccupazione di dover organizzare il cablaggio. Non è più necessario aprire il case del computer per installare una scheda video specifica a configurazioni multidisplay; l'adattatore USB2VGAMM6, infatti, funziona come scheda video USB esterna per risparmiare tempo e fatica. Su un singolo sistema è possibile utilizzare fino a 5 adattatori USB2VGAMM6 per offrire la possibilità di replicare diversi display o estendere i desktop. Una soluzione multi-VGA comoda ed economica, praticamente compatibile con qualsiasi ambiente operativo laptop o desktop. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Estende o replica l'immagine visualizzata su un laptop o un display esistente

- Consente di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display e lavorare a un documento su un altro.

Caratteristiche

- Prestazioni ottimali a 1680x1050 e ideale per l'utilizzo con monitor da 20" a 22" o più piccoli
- Cavi USB e VGA incorporati
- Comoda installazione
- Non richiede un adattatore di alimentazione.

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	USB 2.0
Uscita AV	VGA
Pass-through USB	No
Memoria	16MB
ID chipset	DisplayLink - DL-165

Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
Risoluzioni supportate	Widescreen (16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1366x768 Standard (16/32 bit): 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Specifiche generali	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
MTBF	59.000 ore

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
	macOS Sequoia (15.0), macOS Sonoma (14.0), macOS Ventura (13.0), Monterey (12.0), Big Sur (11.0) El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
	Ubuntu 16.04, 14.04

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB 2.0 disponibile
	CPU da 1,2 GHz o superiore
	RAM 512 MB
	Spazio su disco rigido 30 MB
Nota	Consente il collegamento di massimo cinque adattatori USB2VGAMM6 su un singolo PC
	Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources
	This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	1.9 in [4.8 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
Peso prodotto	3.5 oz [100 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	6.5 in [16.6 cm]
Package Width	2.5 in [63 mm]
Package Height	5.6 in [14.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.7 lb [0.3 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a VGA
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.