

Cavo adattatore video esterno per più monitor USB VGA 1 m - M/M

ID prodotto: USB2VGAMM6



Il cavo adattatore esterno USB a VGA SB2VGAMM6 offre una soluzione per più monitor comoda e semplice trasformando la porta USB 2.0 in una connessione video VGA. Questo adattatore video USB con cavo da 1 metro è una soluzione completa e pronta all'uso con tutti i cavi necessari. È sufficiente installare i driver, collegarsi al computer quindi al display. Grazie ai cavi incorporati l'adattatore USB2VGAMM6 è facile da installare e mette fine alla preoccupazione di dover organizzare il cablaggio. Non è più necessario aprire il case del computer per installare una scheda video specifica a configurazioni multidisplay; l'adattatore USB2VGAMM6, infatti, funziona come scheda video USB esterna per risparmiare tempo e fatica. Su un singolo sistema è possibile utilizzare fino a 5 adattatori USB2VGAMM6 per offrire la possibilità di replicare diversi display o estendere i desktop. Una soluzione multi-VGA comoda ed economica, praticamente compatibile con qualsiasi ambiente operativo laptop o desktop. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Estende o replica l'immagine visualizzata su un laptop o un display esistente
- Consente di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display e lavorare a un documento su un altro.

### Caratteristiche

- Comoda installazione

- Cavi USB e VGA incorporati
- Prestazioni ottimali a 1680x1050 e ideale per l'utilizzo con monitor da 20" a 22" o più piccoli
- Non richiede un adattatore di alimentazione.

---

#### Hardware

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years              |
| Ingresso AV       | USB 2.0              |
| Uscita AV         | VGA                  |
| Pass-through USB  | No                   |
| Memoria           | 16MB                 |
| ID chipset        | DisplayLink - DL-165 |

---

#### Prestazioni

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Risoluzioni analogiche massime | 1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits   |
| Risoluzioni supportate         | Widescreen (16/32 bit):<br>1680x1050, 1440x900, 1366x768<br><br>Standard (16/32 bit):<br>1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480  |
| Specifiche generali            | This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset. |
| MTBF                           | 59.000 ore   |

---

#### Connettore/i

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tipo/i connettori | VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)<br><br>USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 |
|-------------------|---|

---

#### Software

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported) |
|-------------------------------------|--|

macOS Big Sur (11.0) El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)

Ubuntu 16.04, 14.04

---

Note/requisiti speciali

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Requisiti di sistema e cavi | <p>Porta USB 2.0 disponibile</p> <p>CPU da 1,2 GHz o superiore</p> <p>RAM 512 MB</p> <p>Spazio su disco rigido 30 MB</p>   |
| Nota                        | <p>Consente il collegamento di massimo cinque adattatori USB2VGAMM6 su un singolo PC</p> <p>Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources</p> <p>This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming</p> |

---

Caratteristiche fisiche

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Colore             | Nero             |
| Lunghezza cavo     | 6.0 ft [1.8 m]   |
| Lunghezza prodotto | 6.0 ft [1.8 m]   |
| Larghezza prodotto | 1.9 in [48 mm]   |
| Altezza prodotto   | 0.9 in [23.5 mm] |
| Peso prodotto      | 3.5 oz [100 g]   |

---

Informazioni confezione

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Package Length  | 6.5 in [16.6 cm] |
| Package Width   | 2.5 in [63 mm]   |
| Package Height  | 5.6 in [14.3 cm] |
| Peso spedizione | 10.9 oz [310 g]  |



(confezione)

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella  
confezione

CD con i driver

Manuale di istruzioni

Adattatore USB a VGA

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

