

1,80 m USB VGA Adapterkabel - Externe Multi Monitor Video M/M

Productcode: USB2VGAMM6



De USB2VGAMM6 Externe USB VGA Adapterkabel biedt een probleemloze multi-monitor oplossing en zet een USB 2.0-poort om naar een VGA-aansluiting. Deze 2 meter lange USB video-adapter is een complete oplossing, meteen klaar voor gebruik met alle benodigde kabels geïntegreerd in de adapter. U hoeft alleen de drivers te installeren en de adapter aan te sluiten op uw computer en de monitor. Geïntegreerde bekabeling zorgt ervoor dat de USB2VGAMM6 gemakkelijk te installeren is en u zich geen zorgen meer hoeft te maken een kabel te vergeten.

U hoeft om meerdere beeldschermen te kunnen aansluiten niet langer een speciale videokaart te installeren in een computerbehuizing, daar de USB2VGAMM6 functioneert als een externe USB-videokaart die u veel tijd en moeite bespaart.

Er kunnen op een enkel systeem meerdere (USB2VGAMM6) adapters (maximaal 5 in totaal) worden gebruikt om het bureaublad uit te breiden of te dupliceren - een gemakkelijke en kosteneffectieve multi-monitor oplossing voor vrijwel elke toepassing op een laptop of desktopcomputer.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het uitbreiden of dupliceren van de weergave op een bestaande laptop of desktopcomputer
- Draai meerdere programma's op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere

Eigenschappen

- Optimale prestaties bij 1680x1050 en ideaal voor gebruik met monitoren van 20" tot 22" of kleiner
- Geïntegreerde USB- en VGA-bekabeling
- Probleemloze installatie
- Geen netadapter benodigd

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 2.0
AV-uitgang	VGA
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Chipsetcode	DisplayLink - DL-165

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
Ondersteunde resoluties	Widescreen (16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1366x768 Standard (16/32 bit): 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Algemene specificaties	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer

along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

	MTBF	59.000 uur
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Software	Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) macOS Sequoia (15.0) / macOS Sonoma (14.0), macOS Ventura (13.0), macOS Monterey (12.0), Big Sur (11.0) El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Ubuntu 16.04, 14.04
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 2.0-poort 1,2 GHz of snellere CPU 512 MB RAM 30 MB vrije ruimte op de harde schijf
	Notitie	Sluit maximaal vijf USB2VGAMM6-adapters aan op een enkele pc Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
	Lengte product	6.0 ft [1.8 m]

Breedte product	1.9 in [4.8 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]
Gewicht product	3.5 oz [100 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	6.5 in [16.6 cm]
Package Width	2.5 in [63 mm]
Package Height	5.6 in [14.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.7 lb [0.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-naar-VGA-adapter
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.