

Adattatore USB a VGA - Scheda USB per PC e MAC- 1920x1200

ID prodotto: USB2VGAPRO2



L'adattatore USB a VGA USB2VGAPRO2 funge da scheda grafica esterna per computer Windows® e Mac®: la soluzione perfetta per trasformare il computer desktop o laptop in un ambiente con monitor doppio o multiplo, tutto questo grazie alla semplicità e alla comodità della tecnologia USB.

L'adattatore USB-VGA offre video di alta qualità (fino a 1920x1200) per una serie di applicazioni ed è in grado di utilizzare contemporaneamente fino a cinque display aggiuntivi da un singolo computer (utilizzando quattro adattatori video esterni USB2VGAPRO2). L'adattatore si collega a un computer host mediante una porta USB 2.0 che funge da scheda video VGA esterna che estende o riproduce il desktop mostrato sul display esistente senza dover aprire il case del computer.

Con il supporto di driver per Microsoft Windows® (compresi i temi Aero) e Mac OS X e il supporto video per risoluzioni fino a 1920x1200, questo adattatore video USB-VGA è la soluzione ideale per un'ampia gamma di sistemi operativi oltre che di display/monitor di dimensioni maggiori.

L'adattatore USB a VGA USB2VGAPRO2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Permette di aggiungere più monitor/proiettori (fino a cinque) all'impostazione del computer utilizzando un dispositivo USB2VGAPRO2 per ogni display aggiuntivo.
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.

- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi VGA diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.
- È possibile utilizzare l'adattatore USB-VGA per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia
- Consente di collegare più monitor VGA a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali
- Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

## Caratteristiche

- Prestazioni ottimali a 1920x1200 e ideale per l'utilizzo con monitor da 24" a 26" o più piccoli
- Supporto dei temi Aero di Windows®
- Utilizzabile con Mac® OS X
- Consente di collegare fino a cinque adattatori a un PC per una vera e propria esperienza di desktop esteso
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Installazione semplice e rapida
- Alimentato dal chip DisplayLink DL-195

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	USB 2.0
Uscita AV	VGA
Pass-through USB	No
Memoria	16MB
ID chipset	DisplayLink - DL-195

---

### Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 (32-bit Color)
Risoluzioni supportate	Standard(16/32 bit):



640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200

Widescreen(16/32 bit):

1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1200

**Specifiche generali** This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

**MTBF** 87.703 ore

**Connettore/i**

**Tipo/i connettori** VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)  
USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

**Software**

**Compatibilità con sistemi operativi** Windows® XP (32 bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10  
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0  
Chrome OS® a partire da v55  
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

**Note/requisiti speciali**

**Requisiti di sistema e cavi** Processore di sistema: 1,2 GHz  
Memoria di sistema: 512 MB

**Nota** Attualmente tutti i Macintosh basati su PowerPC, come modelli meno recenti iMac, PowerBook e PowerMac, non sono supportati

Questo adattatore video USB utilizza un chipset della famiglia DisplayLink®. Se il dispositivo è collegato a un computer insieme ad altri adattatori video USB o ad altre docking station, è opportuno evitare l'utilizzo di chipset di famiglie diverse, quali Trigger o Fresco Logic®

È possibile collegare massimo cinque adattatori video USB a un singolo computer. Il supporto di più adattatori varia a seconda delle risorse di sistema

Questo adattatore video USB non è destinato alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming

---

Indicatori	Indicatori LED	Blu - Alimentazione
------------	----------------	---------------------

---

Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
---------------	-------------------------------------	-------------------

---

Ambientale	Temperatura d'esercizio	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	<85% senza condensa

---

Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	6.5 in [16.5 cm]
	Lunghezza prodotto	3.1 in [78 mm]
	Larghezza prodotto	1.7 in [43.5 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [15.5 mm]
	Peso prodotto	2.3 oz [64 g]

---

Informazioni confezione	Package Length	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	8.4 in [21.3 cm]
	Package Height	1.6 in [41 mm]
	Peso spedizione (confezione)	7.1 oz [202 g]

---

Contenuto della confezione	Incluso nella	Adattatore USB a VGA
----------------------------	---------------	----------------------



confezione

CD con i driver

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

