

USB naar VGA Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

Productcode: USB2VGAPRO2



De USB2VGAPRO2 USB naar VGA adapter functioneert als een externe grafische kaart voor Windows®- en Mac®-computers - de perfecte oplossing om uw pc of laptop te gebruiken met twee of meer beeldschermen via een eenvoudige en gemakkelijke USB-aansluiting.

De USB-VGA-adapter levert video van hoge kwaliteit (tot 1920x1200) voor een verscheidenheid aan toepassingen en maakt het mogelijk gelijktijdig vijf of minder beeldschermen aan te sluiten op een enkele computer (met behulp van vier USB2VGAPRO2 externe video-adapters). De adapter wordt op een computer aangesloten via een USB 2.0-poort en doet dienst als externe VGA-videokaart die het bureaublad op het bestaande beeldscherm uitbreidt of dupliceert zonder hiervoor de behuizing van de computer te hoeven openen.

Met ondersteuning voor Microsoft Windows® (inclusief Aero-thema's) en Mac OS X en met video-ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 is deze USB-VGA-adapter de ideale oplossing voor gebruik in allerlei omgevingen en op grote beeldschermen/monitoren.

De USB2VGAPRO2 USB naar VGA Adapter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2VGAPRO2 per beeldscherm

- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende VGA-beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
- Gebruik de USB-VGA-adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Sluit meerdere VGA-monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Eigenschappen

- Optimale prestaties bij 1920x1200 en ideaal voor gebruik met monitoren van 24" tot 26" of kleiner
- Ondersteuning voor Aero-thema's onder Windows®
- Werkt onder Mac® OS X
- Sluit tot vijf adapters aan op een PC voor een echt uitgebreid bureaublad
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorzien van DisplayLink DL195-chip

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 2.0
AV-uitgang	VGA
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Chipsetcode	DisplayLink - DL-195

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1200 (32-bit Color)
-----------------------------	--------------------------



Ondersteunde resoluties	Standard(16/32 bit): 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200
	Widescreen(16/32 bit): 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1200
Algemene specificaties	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een Trigger of Fresco family chipset.
MTBF	87.703 uur

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0 VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Chrome OS™ v55+ Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	1,2 Ghz of snellere CPU 30MB vrije ruimte op de harde schijf 512 MB RAM USB 2.0-poort
Notitie	Macintosh-computers gebaseerd op Power PC, zoals de laatste iMacs, PowerBooks en PowerMacs, worden momenteel niet ondersteund This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Indicatoren

LED-indicatoren	Blauw - Power
-----------------	---------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	<85% niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	6.5 in [16.5 cm]
Lengte product	3.1 in [78 mm]
Breedte product	1.7 in [43.5 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.5 mm]
Gewicht product	2.3 oz [64 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	8.4 in [21.3 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.1 oz [202 g]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

USB-naar-VGA-adapter

Driver-CD

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

