

Adattatore video professionale doppio esterno USB a VGA o per soluzioni a più monitor

ID prodotto: USB2VGAPRO



L'adattatore video professionale doppio esterno USB VGA o per soluzioni a più monitor USB2VGAPRO è la soluzione perfetta per trasformare la workstation in un ambiente a due o più monitor utilizzando le porte USB e offrendo una doppia visualizzazione di alta qualità o funzionalità per più monitor per una serie di applicazioni laptop o desktop. Grazie alle prestazioni ottimizzate rispetto a USB2VGA e USB2VGA2, l'adattatore display USB VGA è in grado di utilizzare fino a cinque display aggiuntivi da un computer contemporaneamente (utilizzando quattro adattatori video esterni per più monitor USB2VGAPRO). L'adattatore si collega a un computer host mediante una porta USB 2.0 che funge da scheda video VGA esterna che estende o riproduce il desktop mostrato sul display esistente senza dover aprire il case del computer. USB2VGAPRO supporta Microsoft Windows® (compresi i temi Aero) e Mac OS X e, grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1200, questo dispositivo è ideale per display/monitor di grandi dimensioni. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Non è possibile installare una scheda video nuova o aggiuntiva? Nessun problema, USB2VGAPRO utilizza le porte USB per aggiungere la connettività VGA al PC o a Mac
- Permette di aggiungere più monitor/proiettori (fino a cinque) all'impostazione del computer utilizzando un dispositivo USB2VGAPRO per ogni display aggiuntivo.
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.
- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio

controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.

- È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia.
- Consente di collegare più monitor a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali.
- Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

Caratteristiche

- Prestazioni ottimali a 1920x1200 e ideale per l'utilizzo con monitor da 24" a 26" o più piccoli
- Supporto dei temi Aero di Windows®
- Utilizzabile con MAC OS X
- Consente di collegare fino a cinque adattatori a un PC per una vera e propria esperienza di desktop esteso
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Installazione semplice e rapida

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	USB 2.0
Uscita AV	VGA
Pass-through USB	No
Memoria	16MB
ID chipset	DisplayLink - DL-195

Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 (32-bit Color)
Risoluzioni supportate	Standard(16/32 bit): 640x480, 800x600, 1280x1024, 1024x768, 1600x1200



Widescreen(16/32 bit):

1366x768, 1440X900, 1680x1050, 1920x1280,
1920x1200

Widescreen supportato Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 macOS 10.6 - 10.11, 11.0 Chrome OS v51 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	CPU 1,2 Ghz o superiore Spazio su disco rigido 30 MB RAM 512 MB Porta USB 2.0
Nota	Attualmente l'alimentazione di computer Macintosh basati su PC, come gli ultimi modelli di iMac, PowerBook e PowerMac, non è supportata This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic® Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Indicatori



Indicatori LED Blu - Alimentazione

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	3.5 in [90 mm]
Larghezza prodotto	1.9 in [48 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [23.5 mm]
Peso prodotto	2.6 oz [73 g]

Informazioni
confezione

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	2.5 in [62.5 mm]
Package Height	5.7 in [14.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.8 oz [250 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore USB a VGA
	CD con i driver
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

