

Professionele USB VGA Externe Tweevoudige of Multi-monitor Video Adapter

Productcode: USB2VGAPRO



De USB2VGAPRO professionele USB VGA externe tweevoudige of multi-monitor video-adapter is de perfecte oplossing om van uw werkstation een dual-monitor of multi-monitor opstelling te maken via uw USB-poorten - biedt hoogwaardige dual-monitor of multi-monitor functionaliteit voor een verscheidenheid van laptop- of desktoptoepassingen.

Met verbeterde prestaties ten opzichte van onze USB2VGA en USB2VGA2 is deze USB VGA video-adapter in staat om vanaf een enkele computer maximaal vijf extra beeldschermen tegelijk aan te sturen (met behulp van vier USB2VGAPRO externe multi-monitor video-adapters). De adapter wordt op een computer aangesloten via een USB 2.0-poort en doet dienst als externe VGA-videokaart die het bureaublad op het bestaande beeldscherm uitbreidt of dupliceert zonder hiervoor de behuizing van de computer te hoeven openen.

De USB2VGAPRO biedt ondersteuning voor Microsoft Windows® (inclusief Aero) en Mac OS X, en met ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 is dit apparaat ideaal voor grotere beeldschermen.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Is het niet mogelijk een nieuwe of extra videokaart te installeren? Geen probleem, de USB2VGAPRO gebruikt USB-poorten om VGA-connectiviteit toe te voegen aan uw PC of Mac
- Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2VGAPRO per beeldscherm

- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
- Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Eigenschappen

- Optimale prestaties bij 1920x1200 en ideaal voor gebruik met monitoren van 24" tot 26" of kleiner
- Ondersteuning voor Aero-thema's onder Windows®
- Werkt onder Mac OS X
- Sluit tot vijf adapters aan op een PC voor een echt uitgebreid bureaublad
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Snel en gemakkelijk te installeren

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 2.0
AV-uitgang	VGA
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Chipsetcode	DisplayLink - DL-195

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1200 (32-bit Color)
Ondersteunde resoluties	Standard(16/32 bit):



640x480, 800x600, 1280x1024, 1024x768, 1600x1200

Widescreen(16/32 bit):

1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1280,
1920x1200

Ondersteuning
breedbeeld: Ja

Connector(en)

Type connector(en) USB Type-A (4-polig) USB 2.0
VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
 macOS 10.6 -
10.11, 11.0
 Chrome OS v51
 Ubuntu 14.04,
16.04, 18.04

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en
kabelvereisten 1,2 Ghz of snellere CPU
30MB vrije ruimte op de harde schijf
512 MB RAM
USB 2.0-poort

Notitie Macintosh-computers gebaseerd op Power PC, zoals de
laatste iMacs, PowerBooks en PowerMacs, worden
momenteel niet ondersteund

This USB video adapter uses a DisplayLink® family
chipset. If you're connecting this device to a computer
along with additional USB video adapters or docking
stations, avoid using devices with different family
chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a
single computer. Support for multiple adapters will vary
depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical
intensive applications, such as gaming

Indicatoren



LED-indicatoren Blauw - Power

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	3.5 in [90 mm]
Breedte product	1.9 in [48 mm]
Hoogte product	0.9 in [23.5 mm]
Gewicht product	2.6 oz [73 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	2.5 in [62.5 mm]
Package Height	5.7 in [14.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.8 oz [250 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-naar-VGA-adapter
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

