

USB 2.0 300 Mbps Mini draadloos-N netwerkadapter - 802.11n 2T2R wifi-adapter

Productcode: USB300WN2X2C



Met de USB300WN2X2C USB draadloze netwerkadapter kunt u een 300 Mbps draadloze N-netwerkaansluiting via USB 2.0 op uw desktop of laptop aansluiten. Dankzij het compacte, lichte design is de adapter zeer mobiel en nauwelijks zichtbaar bij aansluiting op uw systeem - u kunt hem zelfs aangesloten laten op uw laptop in de draagtas, zonder dat u zich onderweg zorgen hoeft te maken dat de adapter of de hostpoort beschadigd wordt.

De USB draadloze adapter ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 300 Mbps over een 2,4 GHz 802.11n wifi-netwerk (neerwaarts compatibel met 802.11b/g), dankzij een antennedesign met 2 zenders en 2 ontvangers. De adapter ondersteunt ook beveiligingsopties zoals WEP, WPA of WPA2, en snelkoppeling via Wireless Protected Setup (WPS), voor een betrouwbare en veilige verbinding.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg draadloze netwerkconnectiviteit toe zonder uw computerbehuizing te hoeven openen
- Vervang of upgrade een bestaande wifi-verbinding zodat deze voldoet aan IEEE 802.11n standaards
- Maak verbinding met een draadloos netwerk op afgelegen plaatsen zonder vaste netwerkverbinding
- Voeg een high-speed wifi-verbinding toe ter ondersteuning van veeleisende applicaties zoals het streamen van video, VoIP en back-ups van netwerken

Eigenschappen

- Uiterst compacte en lichtgewicht uitvoering
- Antenneconfiguratie met 2 zender en 2 ontvanger (2x2:2)
- Voldoet aan IEEE 802.11n standaards, met transmissiesnelheden tot 300 Mbps
- Neerwaarts compatibel met 802.11b/g (resp. 11/54 Mbps)
- Ondersteunt WEP (64-128 bit), WPA en WPA2 draadloze beveiliging
- Ondersteunt WMM Quality of Service

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	Draadloos
Bus type	USB 2.0
Antenneconfiguratie	2x2:2 (TxR:S)
Industriestandaarden	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Chipsetcode	Realtek - RTL8192EU

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	300 Mbit/s
Bandbreedte	20 / 40MHz
Frequentiebereik	2.400GHz ~ 2.484GHz
Beveiligingsmogelijkheden	WEP-encryptie

WPA and WPA2-PSK Data Encryption

TKIP/AES

WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption

Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS X® 10.6 tot 10.14 Linux kernel 2.6.x, 4.4.x en hoger Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Koppeling/Activiteit
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke		

eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	0.9 in [2.2 cm]
Breedte product	0.6 in [1.6 cm]
Hoogte product	0.2 in [6.0 mm]
Gewicht product	0.1 oz [2.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.2 oz [62.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - USB draadloze N-adapter
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.