

## USB 2.0-miniadapter fr Wireless-N-ntverk p 300Mbps - 802.11n 2T2R WiFi-adapter

Product ID: USB300WN2X2C



USB300WN2X2C USB-adaptern fr trdlst ntverk lter dig lgga till en Wireless-N-anslutning p 300Mbps till ditt stationra eller brbara system genom USB 2.0. Med sin kompakta och ltta design r adaptern vldigt brbar och diskret nr den r ansluten till ditt system - du kan till och med ha den ansluten till din brbara dator i datorvskan utan att skada adaptern eller anslutningsporten.

Den trdlsa USB-adaptern klarar av dataverfringshastigheter p upp till 300 Mbps ver ett 802.11n WiFi-ntverk p 2,4GHz (baktkompatibel med 802.11/b/g) genom en antenn med 2 sndare/2 mottagare. Adaptern stder ven skerhetsalternativ som WEP, WPA och WPA2 samt snabb enhetsanslutning genom WPS (Wireless Protected Setup), fr en plitlig och sker anslutning.

Tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Lgg till trdlst ntverk utan att ppna chassit
- Byt ut eller uppgradera en befintlig WiFi-anslutning till IEEE 802.11n-standarder
- Anslut till ett Wireless-N-ntverk p avlgsna platser dr det inte finns trdad anslutning
- Lgg till en WiFi-anslutning med hg hastighet fr krvande tillmpningar som video-strmning, VoIP och skerhetskopieringar ver ntverk

## Features

- Kompatibel med IEEE 802.11n-standarder med dataverfringshastigheter p upp till 300Mbps
- Baktkompatibel med 802.11b/g (11 respektive 54Mbps)
- Antennkonfiguration med 2 sndare/2-mottagare (2x2:2)
- Stdjer WEP (64-128-bitar), trdls WPA- och WPA2-skerhet
- Stdjer WMM-servicekvalitet
- Extremt kompakt och ltt design

<b>Hrdvara</b>	Warranty	2 Years
	Grnssnitt	Wireless Ethernet
	Busstyp	USB 2.0
	Antennkonfiguration	2x2:2 (TxR:S)
	Industristandarder	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Chipset-ID	Realtek - RTL8192EU
<b>Prestanda</b>	Maximal dataverfringshastighet	300Mbps
	Bandbredd	20 / 40MHz
	Frekvensomrde	2.400GHz ~ 2.484GHz
	Skerhetsfunktioner	WEP Data Encryption
	Skerhetsfunktioner	TKIP/AES
	Skerhetsfunktioner	WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Skerhetsfunktioner	WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
<b>Kontakt(er)</b>	Kontakttyp(er)	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Kontakttyp(er)	Wireless N (IEEE 802.11n)
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X 10.6 till 10.14 Linux-krna 2.6.x, 4.4.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
	<b>Srskilda anmrkningar/krav</b>	Tillgnglig USB-port
	<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer Lnk/aktivitet

<b>Strm</b>	Power Source	USB-Powered
<b>Milj</b>	Drifttemperatur	0C ~ 40C (32F ~ 104F)
	Frvaringstemperatur	-40C ~ 70C (-40F ~ 158F)
	Luftfuktighet	10~90% RH (icke-kondenserande)
<b>Utseende</b>	Frg	Black
	Kabinetttyp	Plastic
	Produktlngd	0.9 in [22 mm]
	Produktbredd	0.6 in [16 mm]
	Produktthjd	0.2 in [6 mm]
	Produktvikt	0.0 oz [0 g]
<b>Frpackning</b>	Package Length	5.6 in [1.4 cm]
	Package Width	6.7 in [1.7 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	2.3 oz [65 g]
<b>Vad det r i ldan</b>	Ingr i paketet	USB Wireless N-adapter
	Ingr i paketet	Drivrutin CD
	Ingr i paketet	Instruktionsbok

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

