

USB 3.0 naar gigabit ethernet netwerk adapter met ingebouwde 2-poorts USB hub

Productcode: USB31000S2H



Voeg krachtige netwerktoegang toe aan uw tablet, Ultrabook™ of laptop, zelfs als deze geen geïntegreerde RJ45-poort heeft. Deze USB 3.0 naar gigabit netwerkadapter geeft u vaste netwerktoegang - en biedt twee USB 3.0 passthrough poorten, waardoor u extra USB-apparaten kunt aansluiten.

Ideaal voor gebruik op kantoor of thuis, ondersteunt de USB 3.0 netwerkadapter de volledige gigabit bandbreedte door de snelheid van USB 3.0 (5 Gbps) te benutten. U hebt snel toegang tot zeer grote bestanden via een gigabit netwerk, waardoor u elke dag weer waardevolle tijd bespaart.

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek deze Ethernet-kabeladapter gewoon in de USB-poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De netwerkadapter-chipset biedt native stuurprogramma ondersteuning, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over het installeren van extra software.

Verbeter de mogelijkheden van uw laptop of tablet door aansluiting van USB-apparaten zoals printers of externe solid-state drive- of harde-schijfbehuizingen via de twee USB 3.0 poorten. U kunt ook uw muis, toetsenbord, flashdrive of andere laagvermogen USB-apparaten aansluiten, zonder dat extra vermogen vereist is.

Deze compacte en draagbare USB gigabit netwerkadapter is de ideale desktop netwerkadapter of laptopaccessoire. U hoeft geen voedingsadapter meer mee te nemen om de adapter te gebruiken, omdat deze adapter direct vanaf de USB-hostpoort wordt gevoed.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Ideaal voor een Ultrabook, tablet of slanke laptop die geen RJ45-poort heeft
- De ideale vervanging voor een oudere LAN-poort
- Sluit randapparaten zoals printers of externe SSD-/HDD-behuizingen aan op de geïntegreerde 2-poorts USB hub
- Neem de adapter mee met uw laptop als een draagbare accessoire met USB-voeding

Eigenschappen

- Krijg volledige gigabit bandbreedteondersteuning voor uw laptop of tablet via een USB 3.0 hostverbinding
- Sluit extra randapparaten aan met twee USB 3.0 poorten
- Native stuurprogramma ondersteuning (Windows, Mac en Chrome OS)
- Biedt vaste netwerktoegang met een 10/100/1000 RJ45 Ethernet-poort die volledig voldoet aan IEEE 802.3i/u/ab standaards
- Realtek RTL8153 chipset garandeert betrouwbare prestaties
- USB-voeding voor gemakkelijke mobiliteit
- Ondersteunt Wake-on-LAN
- Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt Auto MDIX
- Full-duplex flow control ondersteuning

- Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
USB pass-through	Ja
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX en IEEE 802.3X full-duplex
Chipsetcode	Realtek - RTL8153

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps - USB 3.0 / 2 Gbps - Full-duplex gigabit Ethernet
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Overspanningsbeveiliging	5 kV
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.
Algemene specificaties	Max. stroomverbruik: 150mA
MTBF	637,901 uren

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	---

1 - RJ-45

2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.7 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in macOS Linux Kernel 2.6.25 en hoger Alleen LTS-versies Chrome OS®
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Jumbo frames worden niet meer ondersteund in macOS
---------	--

Voeding

Vermogensopname	Max 1092mA
-----------------	------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid	Vochtigheidsbereik tijdens opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend) Vochtigheidsbereik tijdens gebruik: 50% ~ 80% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Form Factor	Aangesloten kabel
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	9.8 in [25.0 cm]
Breedte product	2.9 in [7.4 cm]
Hoogte product	1.5 in [3.7 cm]

	Gewicht product	0.9 oz [25.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.6 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	1.2 in [3.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [104.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar gigabit netwerkadapter
		1 - Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.