Adaptador de Red Ethernet Gigabit Externo USB 3.0 - Plateado

ID del Producto: USB31000SA

Obtenga rápido y fiable acceso a red para su MacBook, Chromebook™ o tablet, incluso si no tiene un puerto Ethernet. El adaptador de red USB 3.0 a Gigabit permite agregar un único puerto Ethernet RJ45 a su computador a través de su puerto USB 3.0. Se instala inmediatamente y no requiere controladores.

Con diseño de aluminio con acabado plateado, el adaptador de red es el accesorio perfecto para su MacBook, Chromebook o tablet. Compacto y portátil, este adaptador de red USB es el accesorio ideal para computadores portátiles. No es necesario llevar consigo un adaptador de alimentación para utilizarlo, ya que la alimentación se obtiene directamente del puerto anfitrión USB.

Ideal para el uso en oficinas o en casa, el adaptador de red USB 3.0 es compatible con el ancho total de banda Gigabit, gracias a que se aprovecha al máximo el rendimiento de la tecnología USB 3.0 (5Gbps). Puede acceder rápidamente a archivos muy grandes a través de una red Gigabit, lo cual ahorra tiempo valioso cada día. El chipset Realtek garantiza un rendimiento fiable.

Esté siempre preparado rápidamente. Solo tiene que conectar este adaptador de cable Ethernet al puerto USB de su computador portátil, para conectarlo a su red. El chipset del adaptador de red ofrece compatibilidad nativa, lo cual evita tener que instalar software adicional.

El modelo USB31000SA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal para MacBook, Chromebook, así como otros ordenadores portátiles delgados y tablets que no tienen puerto RJ45

• Lleve el adaptador como accesorio de su ordenador portátil, gracias a su diseño con alimentación por USB

Características

• ADAPTADOR DE RED USB: El adaptador de USB a RJ45 añade un puerto Ethernet a su ordenador compatible con velocidades de hasta un Gigabit en redes de 10/100/1000 Mbps - Ideal para conexiones de red gigabit por cable fiables, o como alternativa al WiFi

• CARACTERÍSTICAS COMPLETAS: Dongle USB a Ethernet - Utiliza el chipset Realtek RTL8153 para una compatibilidad nativa con ordenadores portátiles, de sobremesa, y 2 en 1 - Alimentación por el bus USB - Indicadores LED de estado y actividad

• COMPATIBILIDAD: Ofrece conectividad plug and play (no es necesario instalar ningún controlador) - Funciona con Windows 7 y superiores, Windows Server, macOS 10.14 y posteriores, distribuciones Linux con kernel 4.11 y superior (LTS solamente) y Chrome OS

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5 Gbps) - USB 3.0/2.0 - 1 Puerto RJ45 - Tramas Jumbo 9K - Etiquetado VLAN - Wake on LAN - Energy Efficient Ethernet (EEE) - Admite par trenzado cruzado y detección automática (Auto-MDIX) - Plata

• HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD: La aplicación que se suministra con este dispositivo mejora el rendimiento y la seguridad, y cuenta con las utilidades de Cambiador de Direcciones MAC y Conmutación Automática de Wi-Fi

---

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

	Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Estándares Industriales	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3X (dúplex completo)
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8153
Rendimiento		
	Wake On Lan	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1Gbps - Ethernet Gigabit de dúplex completo
	Distancia Máxima	100m [328ft]
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Protección Contra Sobretensión	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte Full Duplex	Sí
	Jumbo Frame Support	9K max.
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - RJ-45
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.7 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0Las etiquetas VLAN no son compatibles en la actualidad con macOS
		Linux Kernel 2.6.25 y superior solamente las versiones LTS Chrome OS®
Observaciones /		

Requisitos		
	Nota	macOS no soporta Tramas Jumbo
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido - azul
		1 - Enlace - verde
		1 - Actividad - ámbar
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
	Humedad	20% a 90%
Características Físicas		
	Color	Plata
	Form Factor	Cable integrado
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Longitud del Cable	7.5 in [190.5 mm]
	Longitud del Producto	7.5 in [19.0 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	0.9 oz [26.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	7.2 in [18.3 cm]
	Ancho de la Caja	4.8 in [12.1 cm]
	Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]

	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - NIC USB 3.0 Gigabit
		1 - Guía Rápida de Inicio
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.