

USB 3.0 till Gigabit-nätverksadapter - silver

Produkt ID: USB31000SA



Få snabb, tillförlitlig nätverksåtkomst för din MacBook, ChromeBook™ eller surfplatta även om den inte har en Ethernet-port. Denna USB 3.0 till Gigabit-nätverksadapter lägger till en enda RJ45 Ethernet-port till din dator genom din USB 3.0-port. Den installeras omedelbart - utan att drivrutiner behövs.

Nätverksadaptorn har ett aluminiumhölje i aluminium av kvalitet och är det perfekta tillbehöret för din MacBook, ChromeBook eller surfplatta. Denna USB-nätverksadapter är kompakt och bärbar och är det idealiska tillbehöret för din bärbara dator. Du behöver inte ta med dig en strömadapter för att använda den eftersom den strömförses direkt från USB-värdporten.

USB 3.0-nätverksadaptorn är idealisk för kontoret eller hemmet och stöder full Gigabit-bandbredd genom att utnyttja prestandan från USB 3.0 (5 Gbps). Du får snabb åtkomst till väldigt stora filer över ett Gigabit-nätverk och sparar värdefull tid varje dag. Realtek-chipsetet garanterar dig tillförlitlig prestanda.

Kom igång snabbt. Koppla helt enkelt in Ethernet-kabeladaptorn i USB-porten på din bärbara dator och anslut till ditt nätverk. Nätverksadaptorns chipset ger inbyggt stöd för drivrutiner - så att du slipper installera extra mjukvara.

USB31000SA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Idealisk för MacBook, ChromeBook, andra tunna bärbara datorer och surfplattor som inte har en

RJ45-port

- Ta med dig adaptern tillsammans med den bärbara datorn som ett bärbart USB-drivet tillbehör

Funktioner

- Lägg till trådad Gigabit Ethernet-åtkomst till din bärbara dator eller surfplatta genom USB 3.0-porten
- Inbyggt stöd för drivrutiner (Windows, Mac och Chrome OS)
- Slimmad aluminiumdesign med silveryta - det perfekta tillbehöret för din MacBook, ChromeBook eller surfplatta
- Ger tillförlitlig trådad nätverksåtkomst med en 10/100/1000 RJ45 Ethernet-port som är fullt kompatibel med IEEE 802.3i/u/ab-standarder
- USB-driven för enkel bärbarhet
- Realtek RTL8153-chipset garanterar tillförlitlig prestanda
- Stöd för Wake on LAN
- Stöd för upp till 9K jumboram
- Stöd för Auto-MDIX
- Stöd för flödesreglering i full-duplex
- Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Stöd för IEEE 802.3az Energisparande Ethernet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX och IEEE 802.3X full-duplex
Chipset-ID	Realtek - RTL8153

Prestanda



Maximal dataöverföringshastighet	1 Gbps - Full-duplex Gigabit Ethernet
Maximalt avstånd	100 m / 330 ft
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Överspänningsskydd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.7 to 10.15, 11.0 <i>VLAN tagging is currently not supported in macOS</i> Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x <i>LTS Versions only</i> Chrome OS®
-------------------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström - blå Länk - grön Aktivitet - gul
-----------------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Luftfuktighet	20 %~90 %

Utseende

Färg	Silver
Form Factor	Inbyggd kabel
Kabinetttyp	Aluminium
Kabellängd	7.5 in [19.0 cm]
Produktlängd	2.6 in [66.1 mm]
Produktbredd	1.0 in [24.9 mm]
Produkt höjd	0.7 in [16.9 mm]
Produktvikt	1.3 oz [36.0 g]

Förpackning

Package Length	8.0 in [20.4 cm]
Package Width	4.4 in [11.2 cm]
Package Height	0.8 in [21.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 oz [84.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0 Gigabit-nätverkskort snabbstartsguide
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

