

USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart

Productcode: USB31000SPTB



Met de USB31000SPTB USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter kunt u een gigabit netwerkpoort toevoegen aan uw laptop of Ultrabook™-computer via een USB 3.0 poort. De adapter is uitgerust met een geïntegreerde USB 3.0 pass-through-poort, waardoor uw USB-poort beschikbaar blijft voor andere randapparatuur. De RJ45-poort ondersteunt 10/100/1000 Mbps Ethernet en voldoet volledig aan de IEEE 802.3u/ab standaards. De netwerkadapter is de ideale laptop accessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 of Surface Book.

Deze compacte USB 3.0 NIC is een ideale vervangende LAN-adapter of laptopaccessoire, biedt een USB 3.0-snelheid van 5 Gbps voor volledige gigabit-bandbreedte en is ook neerwaartse compatibel met USB 2.0-systemen (snelheid beperkt door de USB-bus).

De adapter ondersteunt functies zoals IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine (COE) en TCP Large Send Offload om de belasting van uw CPU te verlagen. Omdat ook Jumbo Frames, full-duplex-bediening met 802.3x flow control en VLAN tagging worden ondersteund, is dit een efficiënte en veelzijdige USB-netwerkadapter.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg gigabit Ethernet-capaciteit toe aan een desktop of laptop
- Vervanging voor een defecte ingebouwde Gigabit Ethernet-poort op een laptop

Eigenschappen

- Gigabit Ethernet-poort via een USB 3.0/2.0-aansluiting
- Geïntegreerde USB 3.0 pass-through-poort
- Compatibele met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
- Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)
- Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Tot 4K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload
- Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale draagbaarheid

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type	USB 3.0
USB pass-through	Ja
Industriestandaarden	IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Chipsetcode	ASIX - AX88179 VIA/VLI - VL811

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Max. afstand	100 m / 330 ft
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja

	Full duplex ondersteuning	Ja
	Jumbo Frame Support	4K max.
<hr/>		
Connector(en)		
	Type connector(en)	RJ-45
		USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
		USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 tot 10.15, 11.3 en hoger - <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in macOS</i> Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i> ChromeOS 55+
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
<hr/>		
Indicatoren		
	LED-indicatoren	Gigabit koppeling/activiteit (geel) 10/100 Link/Activiteit (groen)
<hr/>		
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke		

eigenschappen

Kleur	Zwart
Form Factor	Aangesloten kabel
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	6.1 in [15.5 cm]
Lengte product	5.0 in [12.6 cm]
Breedte product	1.4 in [35.0 mm]
Hoogte product	0.7 in [17.0 mm]
Gewicht product	1.6 oz [44.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0-netwerkadapter
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

