

Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

ID del Producto: USB312SAT3



Este cable SATA a USB es un adaptador de unidad externa que le ofrece acceso rápido y fácil a una unidad SATA, a través del puerto USB-A de su computador de escritorio o notebook equipado con USB 3.1 (10Gbps).

El adaptador USB 3.1 a SATA ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Es el doble de la velocidad de USB 3.0 y 20 veces más rápido que USB 2.0.

Le permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y DD, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos. Además, le permite alcanzar velocidades de transferencia 70% más rápidas que USB 3.1 convencional, cuando se conecta a un computador compatible con UASP.

El cable adaptador SATA a USB le permite intercambiar unidades, a fin de poder copiar o recuperar datos de una unidad externa SATA SSD o DD de 2,5" o 3,5". El cable resulta ideal para técnicos informáticos que requieren rápido acceso a unidades SATA.

Solución perfecta para:


- Migración de datos
- Espacio adicional en unidades
- Duplicación de las unidades
- Creación de imágenes de discos
- Copias de seguridad y recuperación de datos

El adaptador SATA a USB es una solución portátil que incluye un cable integrado, para no tener que preocuparse de olvidar de traer el cable conector consigo.

Le permite conectar fácilmente con unidades SSD o DD de 2,5" mediante alimentación por USB. El adaptador universal de alimentación incluido se utiliza cuando conecte unidades de disco duro de 3,5" o 2,5" que requieran alimentación adicional. La configuración plug-and-play del adaptador no requiere software controlador.

El modelo USB312SAT3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Acceda rápidamente a unidades SSD y DD de 2,5" y 3,5" desde un ordenador portátil o tablet equipado con USB-A: solución ideal para profesionales de informática
- Migre sus datos o duplique una unidad
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Restablezca su ordenador a partir de la copia de seguridad en un disco
- Recupere datos de sus unidades SATA de generación anterior

Características

- Acceda a una unidad SATA SSD o DD desde su ordenador portátil o de sobremesa, mediante este cable SATA a USB
- Transfiera datos más rápido a hasta 10Gbps con este cable USB 3.1
- Disfrute de velocidades de lectura 70% más rápidas y velocidades de escritura 40% más rápidas, gracias a la compatibilidad con UASP
- Conecte con unidades de disco externas en cualquier lugar, mediante este adaptador SATA a USB
- Alimente unidades de 3,5" o 2,5" que requieren alimentación adicional, mediante el adaptador de alimentación incluido

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM235CM

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 6TB
Soporta Hot Swap	Sí

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

Software

Compatibilidad OS		Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	2.0 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	24
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	HR 0% ~ 80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	3.3 in [8.5 cm]

Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	2.0 oz [57.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.0 in [17.7 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.2 oz [318.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB 3.1 a SATA para unidades de SSD/DD de 2,5" / 3,5"
	1 - adaptador universal de alimentación (NA, RU, UE, ANZ) (longitud de cable de 94mm)
	1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.