

SATA till USB-kabel - USB 3.1 (10 Gbit/s) - UASP

Produkt ID: USB312SAT3



Denna SATA till USB-kabel är en extern hårddiskadapter som ger dig snabb och enkel åtkomst till en SATA-enhet via USB-A-porten på en stationär eller bärbar dator med USB 3.1 (10 Gbit/s).

USB 3.1 till SATA-adaptern ger dig högre bandbredd och hastighet med överföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. Det är dubbelt så snabbt som USB 3.0 och 20 gånger snabbare än USB 2.0.

Du kan utnyttja de senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i dataöverföringar. Du får även upp till 70 % snabbare överföringshastigheter än med vanlig USB 3.1 när du ansluter till en dator som stöder UASP.

Med SATA till USB-adapterkabeln kan du växla mellan hårddiskar så att du kan kopiera eller hämta data från en extern 2,5 eller 3,5 tums SATA SSD- eller HDD-hårddisk. Kabeln är idealisk för IT-tekniker som behöver snabb åtkomst till SATA-hårddiskar.

Det är den perfekta lösningen för:


- Datamigrationer
- Lägga till hårddiskutrymme
- Kopiera hårddiskar
- Skapa diskavbildningar
- Utföra säkerhetskopiering och dataåterställning

SATA till USB-adaptern är en bärbar lösning med en inbyggd kabel, så du behöver aldrig oroa dig för att glömma att ta med dig din kabel.

Du kan enkelt ansluta till en 2,5 tums SSD- eller HDD-hårddisk med USB-strömsättning. En universell

strömadapter medföljer för anslutning av en 3,5 tums hårddisk, eller för alla 2,5 tums hårddiskar som behöver extra ström. Adaptern har plug-and-play-funktionalitet och behöver inga drivrutiner.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få snabbt åtkomst till 2,5 och 3,5 tums SSD- och HDD-hårddiskar från en bärbar dator eller surfplatta med USB-A - idealisk för IT-proffs
- Migrera data eller kopiera en hårddisk
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Återställ din dator från en säkerhetskopierad hårddisk
- Hämta data från dina gamla SATA-hårddiskar

Funktioner

- Få åtkomst till en SATA SSD eller HDD från din stationära eller bärbara dator med denna SATA till USB-kabel
- Överför data snabbare vid upp till 10 Gbit/s med denna USB 3.1-kabel
- Få 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter med UASP-stöd
- Anslut dina externa hårddiskar var du än befinner dig med denna SATA till USB-adapter
- Strömsätter 3,5 eller 2,5 tums enheter som kräver extra ström med hjälp av den medföljande strömadaptern

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2

Busstyp	USB 3.2 Gen 2
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA
Chipset-ID	ASMedia - ASM235CM

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nej
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB
Hot swap-förmåga	Ja

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström och aktivitet
Ström	
Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utpänning	12V DC
Utström	2.0 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24
Miljö	
Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet	0 %~80 % RH
Utseende	
Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	3.3 in [8.5 cm]
Produktbredd	0.9 in [2.3 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]
Produktvikt	2.0 oz [57.0 g]
Förpackning	
Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.0 in [17.7 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.4 cm]

Paketets höjd 2.0 in [5.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 11.2 oz [318.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.1 till SATA-adapter för 2,5/3,5" SSD/HDD
	1 - universell strömadapter (NA, UK, EU, ANZ) (kabel längd på 94 mm)
	1 - Snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.