

USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5" SATA-schijven

Productcode: USB312SAT3CB



Hier is een snelle, eenvoudige manier om toegang te krijgen tot data op een 2,5 inch solid-state drive of harde schijf. Met deze kabeladapter kunt u uw laptop of desktop direct aansluiten op een solid-state drive en heeft u toegang via ultrasnel USB 3.1 Gen. 2 (tot 10 Gbps).

Met de adapterkabel kunt u snel harde schijven verwisselen zonder dat u uw schijven in een behuizing moet installeren. U kunt snel data kopiëren of terughalen van een 2,5 inch SSD/HDD zonder dat aanvullende accessoires noodzakelijk zijn. Perfect voor eenvoudige toegang tot schijven voor datamigratie, klonen van schijven en back-uppen van data, met de snelheid van USB 3.1 Gen 2.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden verminderd.

Deze kabeladapter heeft een compact, lichtgewicht design, waardoor hij gemakkelijk in een laptop- of draagtas kan worden opgeborgen. Gebruik het overal waar u heen gaat om snel toegang te krijgen tot waardevolle data - zonder dat een externe voeding vereist is.

De USB312SAT3CB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Technici die snel en gemakkelijk toegang moeten hebben tot data op 2,5 inch harde schijven.

- Profiteer van hogere snelheid van USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Krijg vanaf elke USB-computer toegang tot elke 2,5 inch harde schijf of solid-state drive, voor het kopiëren van data of klonen van schijven
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Haal data terug van een oude SATA-schijf

Eigenschappen

- Krijg snel, tijdelijk toegang tot data met een USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) kabeladapter
- Maak verbinding met een 2,5 inch SATA SSD/HDD zonder dat accessoires vereist zijn
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.x

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.1 Gen 2
Bus type	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Aantal 2,5 inch bays	1
Chipsetcode	ASMedia - ASM235CM

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s



UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 tpm
Hot-swappable	Ja
MTBF	1,665,032 uren

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid	40% ~ 50% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof



Lengte product	20.3 in [51.5 cm]
Breedte product	1.8 in [45.0 mm]
Hoogte product	0.3 in [8.0 mm]
Gewicht product	1.4 oz [39.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.1 naar SATA 2,5 inch HDD-adapterkabel
	Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

