

Câble de Charge USB-A vers USB-C de 1m, USB 5Gbps, Charge et Synchronisation, 3A, USB 3.0 - Cordon de Charge USB

N° de produit: USB315AC1M



Ce câble USB vers USB-C™ vous permet de brancher vos appareils USB 3.2 Gen 1, USB Type-C™ comme les disques durs ou les appareils mobiles au port USB Type-A de votre ordinateur, chargeur ou tablette.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez vos périphériques USB-C, comme les disques durs, à votre ordinateur portable ou tablette USB-A
- Chargez votre appareil mobile USB-C à partir d'un ordinateur portable ou un chargeur mural USB-A
- Synchronisez votre appareil mobile USB-C avec votre ordinateur USB-A

## Spécifications techniques

- Prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s
- Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans

---

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

---

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24/32 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	1.4 oz [41.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.2 in [10.6 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C vers usb-a
-----------------------	----------------------------

---

Informations de  
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis