

1 m USB-A till USB-C-laddningskabel, USB 5 Gbps, laddning och synkronisering, 3 A, USB 3.0 - USB-laddningssladd

Produkt ID: USB315AC1M



Med denna USB till USB-C™-kabel kan du ansluta dina USB 3.2 Gen 1, USB Type-C™ enheter som exempelvis en hårddisk, eller mobil enhet till USB typ-A-porten på datorn, laddare eller surfplatta.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ansluter USB-C och kringutrustning som t.ex. en hårddisk, till din USB-A laptop eller surfplatta
- Ladda din USB-C mobila enhet från en USB-A bärbar dator eller vägladdare
- Synkronisera din USB-C mobila enhet med en USB-A dator

Funktioner

- Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	5%-90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24/32 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.6 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
Produktvikt	1.4 oz [41.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.2 in [10.6 cm]

Paketets bredd	4.8 in [12.3 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c till usb-a-kabel
-----------------	----------------------------

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.