

Cable USB-C a USB-C - M/M - 1m - USB 3.0 (5Gbps)

ID del Producto: USB315CC1M



Este cable USB 3.2 Gen 1 USB-C™ a USB-C le permite conectar un dispositivo USB 3.2 Gen 1, USB Type-C™, como unidades de disco duro o dispositivos móviles, al puerto USB-C de su ordenador o cargador. El cable también es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Conecte a su ordenador sus modelos más recientes de dispositivos móviles USB-C, como los smartphones modelo Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P y 5X. El cable ofrece hasta 3 amperios (60W) de carga, además de velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps.

Con hasta 3A de alimentación nominal (salida), también puede utilizar este cable USB Type-C para suministrar alimentación a un ordenador portátil equipado con USB-C, como su Apple MacBook o Chromebook Pixel™. Solo tiene que conectar su ordenador portátil a un cargador USB-C de pared.

El cable es compatible con vídeo 4K total a 60 Hz y DisplayPort 1.2, así como con pantallas DisplayPort existentes. Resulta ideal para la conexión de su replicador de puertos u ordenador portátil a un monitor, con detalles de asombrosa resolución, contraste y profundidad de color.

También podrá conectar sus periféricos USB 3.2 Gen 1, como cajas de disco duro y bases de conexión, a su ordenador portátil.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte un dispositivo USB 3.0, como unidades portátiles de disco duro o replicadores de puertos, a un ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C
- Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C con su ordenador
- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador de pared, de coche o una batería de carga
- Alimente sus ordenadores portátiles equipados con USB-C mediante un cargador de pared USB Type-C

## Características

- Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	4K @ 60Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

### Conector(es)

Conector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
Conector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

---

### Requisitos de Energía

Power Delivery	60W
----------------	-----

---

### Requisitos

## Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR DE 5%-90% (sin condensación)

---

## Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/32 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.6 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [39.0 g]

---

## Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

---

## Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - cable usb-c
---------------------	-----------------

---

## Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

