

Câble USB-C de 1m, USB 5Gbps, 60W (3A) Power Delivery, 4K 60Hz DP Alt Mode, Gaine TPE - Compatible Thunderbolt

N° de produit: USB315CC1M



Ce câble USB 3.2 Gen 1 USB-C™ vers USB-C vous permet de connecter un appareil USB Type-C™ USB 3.2 Gen 1, comme un disque dur ou un appareil mobile, au port USB-C de votre ordinateur ou chargeur. Ce câble est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Connectez à votre ordinateur vos nouveaux appareils mobiles USB-C, tels que les téléphones Samsung Galaxy S8/S8+ et Nexus™ 6P/5X. Le câble assure jusqu'à 3 A de charge (60 W) et des vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s.

Grâce à sa capacité d'alimentation maximale de 3 A, vous pouvez également utiliser le câble USB Type-C pour alimenter un ordinateur équipé de ports USB-C, tel qu'un Apple MacBook ou un Chromebook Pixel™. Connectez simplement votre ordinateur portable à votre chargeur mural USB-C.

Ce câble prend en charge les vidéos Full 4K à 60 Hz et la norme DisplayPort 1.2. Il est également compatible avec les écrans DisplayPort existants. C'est l'accessoire idéal pour connecter votre station d'accueil ou votre ordinateur portable à un écran et bénéficier d'une résolution, d'un contraste et d'une profondeur des couleurs remarquables pour une image d'une finesse exceptionnelle.

Vous pourrez également connecter vos périphériques USB 3.2 Gen 1, comme des boîtiers de disque dur et des stations d'accueil, à votre ordinateur portable.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez un appareil USB 3.0, comme un disque dur portable ou une station d'accueil, à un ordinateur portable ou de bureau équipé de la technologie USB-C
- Chargez ou synchronisez vos appareils numériques mobiles USB-C avec votre ordinateur
- Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural, d'un chargeur de voiture ou d'un chargeur Power Bank
- Alimentez vos ordinateurs portables USB-C avec un chargeur mural USB Type-C

Spécifications techniques

- Prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3
- Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions analogiques max.	4K @ 60Hz
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
Connecteur B	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

Alimentation

Power Delivery	60W
----------------	-----

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24/32 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.6 cm]
Poids du produit	1.4 oz [39.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C
-----------------------	-----------------

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

