

Cavo USB-C a USB-C - M/M - 1 m - USB 3.0 (5 Gbps)

ID prodotto: USB315CC1M



Questo cavo USB 3.0 USB-C™ a USB-C consente di collegare un dispositivo USB 3.0, USB Type-C™, ad esempio un disco rigido o un dispositivo mobile, alla porta USB-C del computer o del caricabatterie. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Consente di collegare al computer i dispositivi mobili USB-C di nuova generazione, come i telefoni Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P e 5X. Il cavo eroga fino a 3 A (60 W) di potenza e supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

Con un'uscita di potenza fino a 3 A, questo cavo USB Type-C può essere utilizzato anche per alimentare un computer laptop USB-C, ad esempio un Apple MacBook o un Chromebook Pixel™. Basta collegare il computer laptop a un caricabatteria da parete USB-C.

Oltre al supporto completo per i video 4K a 60 Hz e la tecnologia DisplayPort 1.2, il cavo è compatibile con i display DisplayPort esistenti. È la soluzione ideale per collegare una docking station o un computer laptop a un monitor con una risoluzione, un contrasto e una profondità di colore e dettaglio straordinari.

Anche le periferiche USB 3.0, come le dock e i box per dischi rigidi, possono essere collegate al computer laptop.

Il prodotto USB315CC1M di StarTech.com viene fornito con una garanzia di 2 anni che ne assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Collegamento di un dispositivo USB 3.0, come una docking station o un disco rigido portatile, a un computer laptop o desktop USB-C
- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili USB-C tramite il computer
- Consente di caricare i dispositivi USB-C con un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete
- Consente di alimentare i laptop dotati di USB-C con un caricatore da parete USB Type-C

## Caratteristiche

- Supporto per una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

### Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	4K @ 60Hz
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

### Connettore/i

Connettore A	USB Type-C (24 pin) USB 3.0
Connettore B	USB Type-C (24 pin) USB 3.0

---

### Alimentazione

Power Delivery	60W
----------------	-----

---

### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
-------------------------	----------------------------



Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24/32 AWG
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [12.1 mm]
Altezza prodotto	0.3 in [6.4 mm]
Peso prodotto	1.4 oz [39.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [47.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	cavo usb-c
--------------------------	------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

