Cavo USB-C a USB-C - M/M - 1 m - USB 3.0 (5 Gbps)

ID prodotto: USB315CC1M

Questo cavo USB 3.2 Gen 1 USB-C™ a USB-C consente di collegare un dispositivo USB 3.2 Gen 1, USB Type-C™, ad esempio un disco rigido o un dispositivo mobile, alla porta USB-C del computer o del caricabatterie. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Consente di collegare al computer i dispositivi mobili USB-C di nuova generazione, come i telefoni Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P e 5X. Il cavo eroga fino a 3 A (60 W) di potenza e supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

Con un'uscita di potenza fino a 3 A, questo cavo USB Type-C può essere utilizzato anche per alimentare un computer laptop USB-C, ad esempio un Apple MacBook o un Chromebook Pixel™. Basta collegare il computer laptop a un caricabatteria da parete USB-C.

Oltre al supporto completo per i video 4K a 60 Hz e la tecnologia DisplayPort 1.2, il cavo è compatibile con i display DisplayPort esistenti. È la soluzione ideale per collegare una docking station o un computer laptop a un monitor con una risoluzione, un contrasto e una profondità di colore e dettaglio straordinari.

Anche le periferiche USB 3.2 Gen 1, come le dock e i box per dischi rigidi, possono essere collegate al computer laptop.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Collegamento di un dispositivo USB 3.0, come una docking station o un disco rigido portatile, a un computer laptop o desktop USB-C

• Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili USB-C tramite il computer

• Consente di caricare i dispositivi USB-C con un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete

• Consente di alimentare i laptop dotati di USB-C con un caricatore da parete USB Type-C

Caratteristiche

• Supporto per una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

• Compatibile con porte Thunderbolt 3

• Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni		
	Risoluzioni analogiche massime	4K @ 60Hz
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	Connettore B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Alimentazione		
	Power Delivery	60W
Ambientale		

	Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	24/32 AWG
	Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
	Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Altezza prodotto	0.3 in [0.6 cm]
	Peso prodotto	1.4 oz [39.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.1 in [12.9 cm]
	Package Width	5.0 in [12.7 cm]
	Package Height	0.8 in [2.1 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - cavo usb-c
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.