

1m USB-C Kabel, USB 5Gbps, 60W (3A) Power Delivery, 4K 60Hz DP Alt Mode, TPE
Mantel - Thunderbolt Compatibel

Productcode: USB315CC1M



Met deze USB 3.2 Gen 1 USB-C™ naar USB-C kabel kunt u een USB 3.2 Gen 1, USB Type-C™ apparaat zoals een harde schijf of mobiel apparaat aansluiten op de USB-C poort van uw computer of lader. De kabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Sluit uw nieuwere mobiele USB-C apparaten, zoals de Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P, en 5X telefoons, aan op uw computer. De kabel biedt een laadstroom tot 3 A (60 W), en ondersteunt dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

Met tot 3 A uitgangsvermogen kunt u deze USB Type-C kabel ook gebruiken voor de voeding van een USB-C laptop, zoals uw Apple MacBook of Chromebook Pixel™. Sluit uw laptop gewoon aan op een USB-C wandlader.

De kabel ondersteunt volledige 4K 60 Hz video en DisplayPort 1.2, en is compatibel met bestaande DisplayPort-schermen. Deze kabel is ideaal voor het aansluiten van uw docking station of laptop op een scherm met verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte voor geweldige details.

Bovendien kunt u uw USB 3.2 Gen 1 randapparaten, zoals harde-schijfbehuizingen en docks, op uw laptop aansluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een USB 3.0 apparaat zoals een draagbare harde schijf of docking station aan op een USB-C laptop of desktop computer
- Synchroniseer en laad uw USB-C mobiele digitale apparaten op met uw computer
- Laad uw USB-C apparaten op met een wandlader, autolader of power bank
- Voed uw voor USB-C geschikte laptops met een USB Type-C wandlader

Eigenschappen

- Ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale analoge resoluties	4K @ 60Hz
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Voeding

Power Delivery	60W
----------------	-----

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
---------------------	----------------------------

Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/32 AWG
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.6 cm]
Gewicht product	1.4 oz [39.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - usb-c kabel
-------------	-----------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.