

1 m USB-C-kabel, USB 5 Gbps, 60 W (3 A) strömförsörjning, 4K 60 Hz DP alt-läge, TPE-mantel - Thunderbolt-kompatibel

Produkt ID: USB315CC1M



Med denna USB 3.2 Gen 1 USB-C™ till USB-C-kabel kan du ansluta en USB 3.2 Gen 1, USB Type-C™-enhet, som tex. en hårddisk eller mobil enhet, till din dators eller laddares USB-C port. Kabeln är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Anslut dina nyare mobila enheter med USB-C, till exempel Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P och 5X-telefoner, till din dator. Kabeln ger upp till 3 amp (60W) laddning med stöd för dataöverföring på upp till 5Gbps.

Med upp till 3A utgång kan du även använda denna USB Type-C-kabel till att strömföra din bärbara USB-C-dator, tex. en Apple MacBook eller Chromebook Pixel™. Enkel anslutning av bärbar dator till din USB-C väggsladdare

Kabeln stöder full 4K 60 Hz-video och DisplayPort 1.2 och är kompatibel med befintliga DisplayPort-skärmar. Den är idealisk för att ansluta din dockningsstation eller bärbara dator till en skärm med enastående upplösning, kontrast och färgdjup för fantastiska detaljer.

Du kommer också kunna ansluta dina USB 3.2 Gen 1-tillägg, som till exempel kabinett och dockningsstationer för hårddiskar, till din bärbara dator.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en USB 3.0-enhet som tex en bärbar hårddisk eller dockningsstation till en bärbar eller stationär USB-C-dator
- Ladda och synka dina mobila digitala USB C-enheter med din dator
- Ladda dina USB-C-enheter med en vägladdare, billaddare eller powerbank
- Strömförse dina USB-C-kapabla bärbara datorer med en USB Type-C-vägladdare

Funktioner

- Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal analog upplösning	4K @ 60Hz
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Connector B	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Ström

Power Delivery	60W
----------------	-----

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
-----------------	----------------------------

Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet 5%-90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24/32 AWG
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
Produkt höjd	0.3 in [0.6 cm]
Produktvikt	1.4 oz [39.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.1 in [12.9 cm]
Paketets bredd	5.0 in [12.7 cm]
Paketets höjd	0.8 in [2.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-kablar
-----------------	------------------

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.