

Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (3A) de 2 m - M/M - USB 3.0 - Certifié USB-IF

N° de produit: USB315CC2M



Ce câble USB 3.0 USB-C™ vous permet de connecter vos appareils USB Type-C™ pour les synchroniser, les charger et les alimenter. USB 3.0 est synonyme de USB 3.1 Gen 1.

Ce câble est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3, vous pouvez donc charger et synchroniser vos appareils mobiles USB-C à l'aide de votre ordinateur portable Thunderbolt 3.

Grâce à sa capacité d'alimentation maximale de 3 A (60 W), vous pouvez utiliser ce câble USB Type-C pour alimenter votre disque dur USB-C à partir du port USB-C de votre ordinateur portable.

Vous pouvez également alimenter un ordinateur portable équipé de ports USB-C, tel qu'un Apple MacBook ou un Chromebook Pixel™. Connectez simplement le câble à votre ordinateur portable USB-C ainsi qu'à un chargeur mural USB-C.

Les 3 A d'alimentation vous permettent de charger vos appareils mobiles plus rapidement qu'avec un câble standard USB-C 3.0.

Ce câble de 2 m dispose d'une longueur suffisante pour éliminer les restrictions de distance et rester connecté. Vous pouvez ainsi charger et synchroniser votre appareil mobile USB-C quel que soit votre environnement. Que vous soyez dans une salle de conférence en train de prendre des notes, dans votre chambre d'hôtel à consulter vos e-mails ou en train de lire dans un café, votre appareil mobile restera à portée de votre ordinateur ou du chargeur mural.

Ce câble prend en charge les vidéos Full 4K à 60 Hz et la norme DisplayPort 1.2. Il est également compatible avec les écrans DisplayPort existants. C'est l'accessoire idéal pour connecter votre station d'accueil ou votre ordinateur portable à un écran et bénéficier d'une résolution, d'un contraste et d'une profondeur des couleurs remarquables pour une image exceptionnelle.

Ce câble a été soumis à des tests de conformité très rigoureux et porte la certification USB-IF (USB

Implementers Forum) qui garantit le respect de l'ensemble des spécifications USB 3.0. Ces spécifications concernent notamment toutes les normes environnementales, électriques et mécaniques, et garantissent ainsi la haute qualité et la fiabilité de ce câble pour chacun de vos appareils USB-C.

Le modèle USB315CC2M de StarTech.com bénéficie d'une garantie de 2 ans pour une fiabilité à toute épreuve.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Alimentez votre disque dur USB-C à partir de votre ordinateur portable équipé de ports USB-C
- Alimentez votre ordinateur portable équipé de ports USB-C à partir d'un chargeur mural USB Type-C
- Chargez rapidement vos appareils mobiles USB-C à l'aide de votre chargeur mural ou de votre ordinateur portable USB-C
- Synchronisez vos appareils mobiles USB-C avec votre ordinateur équipé de ports USB-C

Spécifications techniques

- Certifié USB-IF
- Fournit jusqu'à 3 A d'alimentation pour permettre le chargement rapide de vos appareils mobiles ou l'alimentation de votre ordinateur portable ou de vos périphériques USB-C
- Prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3
- Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	4K @ 60Hz
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
Connecteur B	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)

Alimentation

Power Delivery	60W
----------------	-----

Conditions environnementales


Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [12.1 mm]
Hauteur du produit	0.3 in [6.4 mm]
Poids du produit	3.1 oz [89.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
----------------	------------------



Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	3.4 oz [97.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble USB-C
-----------------------	-------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

